

EBPL 3-3,81 - Pont d'insertion

1733505

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1733505>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Ponts d'insertion pour connecteur avec raccordement vissé au pas de 3,81 mm



Données commerciales

Référence	1733505
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	AAHZFB
Product key	AAHZFB
GTIN	4046356165990
Poids par pièce (emballage compris)	0,337 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,33 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont
Gamme de produits	EBP
Ligne de produits	COMBICON Connectors Special
Nombre de pôles	3
Pas	3,81 mm
Nombre de connexions	3
Nombre de rangées	1
Nombre de potentiels	3

Dimensions

Pas	3,81 mm
Largeur [w]	10,82 mm
Hauteur [h]	10,9 mm
Longueur [l]	1,8 mm
Hauteur de montage	4,3 mm
Longueur du picot de soudage [P]	6,6 mm

Indications sur les matériaux

Indication de matériau - contact

Remarque	Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Matériau de contact	Alliage de Cu

Indication de matériau - boîtier

Coloris (Boîtiers)	gris (7042)
Matériau isolant	PA
Groupe d'isolant	I
IRC selon CEI 60112	600
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12	850
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13	775
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2	125 °C

Connecteur

Raccordement 1

Matériau isolant	PA
IRC selon CEI 60112	600

EBPL 3-3,81 - Pont d'insertion

1733505

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1733505>



Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Humidité rel. de l'air (stockage/transport)

30 % ... 70 %

1733505

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1733505>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27460406
ECLASS-13.0	27460406

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %