
OCS BAT PANEL SET 1614-180-270 - Support

1768076

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1768076

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit de fixation de batterie, adapté aux boîtiers OCS et POS taille : 1614, pour une intégration facile des batteries jusqu'à la taille : 270 x 165 x 220 mm, comprenant un kit de fixation de batterie et une plaque de montage avec embase, matériau : acier galvanisé

Avantages

- Fixation sécurisée même dans des environnements difficiles
- Support flexible grâce à la compatibilité avec les batteries courantes de la plage 72 Wh ... 720 Wh
- Montage facile avec un outil unique (ouverture de clé 13)
- Solution compacte dont l'espace disponible permet l'intégration d'autres composants électroniques

Données commerciales

Référence	1768076
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACFDBZ
Product key	ACFDBZ
GTIN	4067923377486
Poids par pièce (emballage compris)	2□700 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,41 g
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Remarques

Recommandation	D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement.

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
Type de boîtier	Boîtier pour applications extérieures
Type de boîtier	Boîtier pour applications extérieures
Série de boîtiers	OCS
Gamme de produits	OCS..1614..

Dimensions

Largeur	323 mm
Hauteur	384 mm
Profondeur	187 mm
Dimensions	140 mm x 40 mm x 80 mm (Taille minimale de la batterie)
	270 mm x 165 mm x 220 mm (Taille maximale de la batterie)

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau Support	Acier galvanisé

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai de résistance aux vibrations

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Fréquence	10 - 150 - 10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Amplitude	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Accélération	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Durée de contrôle par axe	2,5 h
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z

Chocs

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Forme de choc	Semi-sinusoïdal
Accélération	5g
Durée des chocs	11 ms
Nombre de chocs dans chaque sens	3
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z (pos. et nég.)

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

Montage

Type de montage	Montage vissé
Montage	4 Nm

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Conditionnement en carton

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr