NBC-PP-J1PGY-S/R4GC8 - Adaptateur de rail DIN

1769127

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1769127

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur de rail DIN, RJ45, CAT6$_A$ (10 Gbit/s), 8-pôles, indice de protection: IP20

Avantages

- Type compact
- Pour la distribution de câblage cuivre et fibre optique
- Possibilité de verrouillage en façade sans outil spécial
- One-Piece Design
- Montage sans outil spécial
- Raccordement de blindage en option pour modules cuivre
- Eléments de sécurité disponibles en tant qu'accessoires
- Intégration sans adaptateur des modules d'insertion
- Services d'impression : Phoenix Contact imprime toutes les étiquettes individuellement selon vos besoins

Données commerciales

Référence	1769127
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNLAA
Product key	ABNLAA
GTIN	4067923380448
Poids par pièce (emballage compris)	42 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Ce kit comprend

NBC-PP-G1PGY - Adaptateur de rail DIN

1041740

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1041740




Adaptateur de rail DIN, type de raccordement: Raccordement rapide, matériau: PC-GF10, indice de protection: IP20, sans module d'insertion

CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Prolongateur RJ45

1041760

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1041760



Prolongateur RJ45, RJ45, Ethernet, CAT6$_A$ (10 Gbit/s), 8-pôles, type de raccordement: Prolongateur, matériau: Métal, indice de protection: IP20, Modèle sans adaptateur

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	Article en kit avec module de couplage RJ45

Propriétés du produit

Type de produit	Panneau de distribution
Type	RJ45
Nombre de pôles	8
Nombre de prises	1

Propriétés électriques

Plage de fréquence	500 MHz
Support de transmission	Cuivre
Taux de transmission	10 Gbit/s

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440318

ETIM

ETIM 10.0	EC002597

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr