

1766286

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1766286>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Le kit WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRY met à jour un ordinateur industriel Phoenix Contact (IPC) de Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 ou Windows 10 IoT 2021 LTSC vers le système d'exploitation Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Seul un IPC Phoenix Contact vendu et configuré avec un système d'exploitation Windows peut être mis à jour. Les plates-formes IPC prises en charge sont : 1376797 VL3 BPC (I54) , 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)

Description du produit

Cet outil de mise à niveau ne fonctionne qu'avec des produits IPC de Phoenix Contact fournis à l'origine avec le système d'exploitation Windows®. Attention, l'utilisation de cet outil pour mettre un système à niveau écrase toutes les données enregistrées jusque-là.

Données commerciales

Référence	1766286
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRBAAZ
Product key	DRBAAZ
GTIN	4067923374195
Poids par pièce (emballage compris)	25 g
Poids par pièce (hors emballage)	22 g
Numéro du tarif douanier	85235190
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Proiciel



1766286

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1766286>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit

Kit de développement

1766286

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1766286>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19200192
ECLASS-15.0	19200192

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1766286

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1766286>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr