

P-DI-MP WH - Fiche de sectionnement



1799818

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1799818>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Fiche de sectionnement, profondeur: 25,5 mm, largeur: 6,3 mm, hauteur: 22,4 mm, coloris: blanc



Données commerciales

Référence	1799818
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BE2ZWX
Product key	BE2ZWX
GTIN	4067923423831
Poids par pièce (emballage compris)	0,361 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,361 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

1799818

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1799818>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur
-----------------	------------

Dimensions

Largeur	6,3 mm
Hauteur	22,4 mm
Profondeur	25,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau isolant	PA


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Dessins

Schéma de connexion



1799818

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1799818>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27141192
-------------	----------

ETIM

ETIM 10.0	EC004592
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---