VMS-B/S7-300/40/ETHA/D37/M/23 - Adaptateur

1814145

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1814145

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur de migration, automate: Mise à niveau de Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M vers Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, raccordement 1: Connecteur mâle D-SUB 1x 37-pôles, raccordement 2: Raccordement par clip 40-pôles (2,8 x 0,8), raccordement 3: Raccordement Push-in 2x 2-pôles

Données commerciales

Référence	1814145
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK21ES
Product key	DK21ES
GTIN	4067923441163
Poids par pièce (emballage compris)	103 g
Poids par pièce (hors emballage)	100 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
Information pour le fonctionnement	Migration vers les modules E/S ET 200SP HA : selon le module E/S utilisé, il peut être nécessaire de raccorder les blocs de jonction de l'alimentation en tension du module VMS aux blocs de jonction de l'alimentation en tension du nouveau bornier Siemens.

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur
Gamme de produits	VARIOFACE

Propriétés d'isolation

Isolant	Isolation fonctionnelle
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de service (AC)	≤ 30 V AC
Tension de service (DC)	≤ 60 V DC
Courant (par branche)	≤ 1 A (via SUB-D)
Courant (Bloc de jonction L+/M)	≤ 2 A (par MINICONNEC)
Tension d'isolement assignée	100 V_{rms}
Tension de tenue aux chocs assignée	0,8 kV (1,2/50 µs)

Mise à niveau de Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M vers Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Migration	6ES7321-7TH00-0AB0 (DI16 NAMUR) -> 6DL1131-6TH00-0PH1 (DI16 NAMUR)

Caractéristiques de raccordement

Raccordement 1 (niveau de commande)

Connexion selon la norme	CEI 60807-2
Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB
Filetage vis	UNC 4-40
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	37
Cycles d'enfichage	> 500
Pas	2,77 mm

Raccordement 2 (niveau terrain)

Type de raccordement	Raccordement par clip
Nombre de pôles	40
Remarque	2,8 x 0,8
Cycles d'enfichage	10

Raccordement 3 (alimentation)

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	10 mm
Nombre de connexions	2
Nombre de pôles	2
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 12
Cycles d'enfichage	25
Pas	5,08 mm

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	39,4 mm
Hauteur	127,5 mm
Profondeur	54,8 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Module)	IP00
Indice de protection (Emplacement de montage)	≥ IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 95 % (pas de condensation)

Normes et spécifications


Normes/Prescriptions	EN IEC 60664-1

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Position de montage	indifférent

Dessins

Schéma de connexion



Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1814145

cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 10.0	EC002584

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr