
PLD E 708-CA-3,0/FS AM - Câble de raccordement

1816143

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1816143

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble de raccordement, 3-pôles, extrémité libre, longueur de câble: 3 m

Description du produit

Le câble sert à raccorder les lampes pour armoire électrique PLD E 708 à la tension d'alimentation.

Données commerciales

Référence	1816143
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRL23Z
Product key	DRL23Z
GTIN	4067923443990
Poids par pièce (emballage compris)	331 g
Poids par pièce (hors emballage)	308 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de puissance
Application	Lampes pour armoire électrique
Nombre de pôles	3
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	non

Indications sur les matériaux

Couleur (Connecteur mâle)	blanc (RAL 9010)
Couleur (Câble)	orange (RAL 2003)
Matériau du raccordement vissé	non disponible
Gaine extérieure, matériau	PVC
Matériau conducteur	Cordon Cu nu

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	250 V AC
Intensité nominale I_N	16 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	100

Connecteur

Raccordement 1

Type	extrémité libre

Câble/conducteur

Longueur du câble	3 m
Type	H05VV-F3G
Diamètre extérieur du câble	8,00 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC
Gaine extérieure, coloris	orange RAL 2004
Diamètre de fil avec isolant	2,9 mm
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
AWG ligne de signaux	16
Matériel Isolant du fil	PVC TI2
Plus petit rayon de flexion, pose fixe	40 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
	IP40 (enfiché)
Température ambiante (fonctionnement)	-5 °C ... 60 °C

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr