VMT 9112 CP 02 - Panel PC

1820599

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1820599

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

CRA-READY



Rugged-Panel-PC, avec écran lisible au soleil (résistif analogique ou technologie tactile PCAP), boîtier fermé avec indice de protection IP66 (avant/arrière) et plage de température étendue.

Avantages

- Conception sans vis pour un nettoyage facile
- Résistance aux intempéries grâce à IP66
- Ecran lisible au soleil
- Peut être utilisé avec des gants de travail (même avec PCAP)
- Utilisation conviviale avec 4 touches configurables sur la face avant

Données commerciales

Référence	1820599
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	DRBBAC
Product key	DRBBAC
GTIN	4067923452527
Poids par pièce (emballage compris)	3☐922 g
Poids par pièce (hors emballage)	3☐700 g
Numéro du tarif douanier	84715000
Pays d'origine	Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
Remarque relative à l'application	À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi.

Propriétés du produit

Type de produit	Panel PC
Application	Robuste
Propriétés particulières	Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)
Poids	3,7 kg (12.1"-TFT; 1280 x 800 pixels (WXGA))

Caractéristiques de l'ordinateur

Processeur	Intel® Atom™ x7-E3950 2 GHz
Mémoire vive	8 GB LPDDR4
Stockage de données	Flash eMMC, 64 GB + M.2 SSD, 128 GB
Refroidissement	passif
Audio	Haut-parleurs intégrés
Touches	4 (configurable librement)

Écran

Type d'écran	30.7 cm / 12.1"-TFT
Résolution d'écran	1280 x 800 Pixel(s) (WXGA), 12.1"
Technologie tactile	ecran à technologie capacitive projetée dix points multitouche
Type d'éclairage de l'écran	LED
Luminosité	400 cd/qm (12.1" wide)
MTBF	> 50000 h
Palette de couleurs	16,2 millions de couleurs

Propriétés électriques

Durée de vie de la batterie	5 ans (typ.)

Horloge en temps réel

Horloge temps réel	oui (sauvegarde par batterie)

Interfaces

Interfaces	1x COM (RS-232)
	3x USB 3.0
	1 x USB 3.0 sur la face avant, avec cache IP65 (désactivable par logiciel)
Réseau	2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45

Indications sur les matériaux

Matériau face avant	Verre (3 mm), trempé et antireflet
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK08

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19200103
ECLASS-15.0	19200103

ETIM

ETIM 10.0	EC001414

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(a), 7(c)-I

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr