

MCC-MT 0,5-1,0 - Contact à sertir



1859991

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1859991>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact femelle, enfoncé dans l'élément enfichable après le sertissage du conducteur, pour les capots pour connecteurs modulaires MCC 1...-STZ-3,81 et MCC 1...-STZF-3,81, plages de section de 0,5 mm² à 1 mm²

Données commerciales

Référence	1859991
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	AABCAD
Product key	AABCAD
GTIN	4017918127091
Poids par pièce (emballage compris)	0,336 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,24 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

MCC-MT 0,5-1,0 - Contact à sertir

1859991

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1859991>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Gamme de produits	MCC-MT
Pas	0 mm

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Connecteur femelle
Longueur à dénuder	4 mm ... 4,1 mm
Section de conducteur souple	0,5 mm² ... 1 mm²
Section conduct. AWG	20 ... 18
Diamètre de fil avec isolation	1,4 mm ... 1,8 mm

Indications sur les matériaux

Surface des contacts	étain Sn
Matériau de surface du contact	étain
Surface métallique zone de contact (couche supérieure)	Etain Sn)

Dimensions

Dessin coté	Technical drawing of a mechanical part. The drawing includes a side view and two cross-sections, A-A and B-B. Dimensions are provided in millimeters (mm). The side view shows a total length of 19,5 mm, a diameter of 2,2 mm at the tip, and a diameter of 6,4 mm at the base. The cross-section A-A shows a diameter of 6,2 mm and a length of 12 mm. The cross-section B-B shows a diameter of 6,2 mm and a length of 1,8 mm. The part has a complex shape with a central hole and a flange.
Pas	-

Propriétés électriques

Intensité nominale I_N	8 A
--------------------------	-----

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Produit en vrac
-------------------------	-----------------


MCC-MT 0,5-1,0 - Contact à sertir

1859991

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1859991>



Dessins



MCC-MT 0,5-1,0 - Contact à sertir

1859991

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1859991>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

MCC-MT 0,5-1,0 - Contact à sertir



1859991

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1859991>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,021 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr