VMS-C/S7/40/HA/4K0/001/0,6M - Câble

1879461

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1879461

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble de migration, bloc de bornes SIEMENS de type K0 compris, pour mettre à niveau les systèmes Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M vers Siemens SIMATIC® ET 200SP HA (pour une solution à 2 niveaux avec rack). Conversion de 6ES7321-1EL00-0AA0 vers 6DL1131-6GF00-0PK0, longueur du câble : 0,6 m

Données commerciales

Référence	1879461
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK226S
Product key	DK226S
GTIN	4067923543645
Poids par pièce (emballage compris)	535 g
Poids par pièce (hors emballage)	193,7 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble préconfectionné

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Indice de protection (Emplacement de montage)	≥ IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m (En cas d'altitude > 2000 m ... ≤ 3000 m, le facteur de correction de 0,88 s'appliquant à la température ambiante (fonctionnement) doit être respecté.)

Propriétés électriques

Tension de service	≤ 250 V AC/DC
Durée d'enclenchement	100 % ED
Courant (par chemin)	≤ 1 A

Mise à niveau de Siemens SIMATIC® S7-300/ET 200M vers Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Migration	6ES7321-1EL00-0AA0 (DI32) -> 6DL1131-6GF00-0PK0 (4x DI8)

Câble/conducteur

Longueur du câble	0,6 m

1X0.5 [PE H]

Style UL AWM	11575
Type	1X0.5 [PE H]
Type de conducteur	Fils individuels
Structure du conducteur ligne de signal	16x 0,20 mm
AWG ligne de signaux	21
Section de câble	1x 0,5 mm²
Diamètre de fil avec isolant	1,5 mm ±0,1 mm
Gaine extérieure, matériau	FR-PE, sans halogène
Gaine extérieure, coloris	bleu
Résistance de la ligne	≤ 39 Ω/km (20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ*km (20 °C)
Absence d'halogène	d'après IEC 60754-1
	selon VDE 0482-754-1
Résistance à la propagation des flammes	UL 2556 Vertical Flame FV-1
	CSA FT-1
	CEI 60332-1-2 (conduite)
	VDE 0482 partie 332-1-2

Résistance à l'huile	contre les projections occasionnelles (conduite)
Version de câble	Câble pour un module

Caractéristiques de raccordement

Raccordement 1

Type de raccordement	Raccord enfichable
Nombre de connexions	4
Remarque	SIMATIC® ET 200SP HA, bloc de jonction, 6DL1193-6TP00-0DK0

Raccordement 2


Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	10 mm
Nombre de connexions	4
Nombre de pôles	10
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant)
	0,25 mm² ... 1,5 mm²
	0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique)
Section conduct. AWG	24 ... 16
Pas	5,08 mm

Remarques

Information pour le fonctionnement	Câble accessoire pour la migration vers un automate Siemens SIMATIC® ET 200SP HA. La conformité UE selon la directive basse tension existe uniquement en combinaison avec 1545436 VMS-B/S7-300/40/UNI/40/05 (isolation fonctionnelle).

Dessins

Dessin schématique



X10	X20	X1	X2	X30	X40	X3	X4
PIN 1				PIN 21			
PIN 2		PIN 1		PIN 22		PIN 1	
PIN 3		PIN 2		PIN 23		PIN 2	
PIN 4		PIN 3		PIN 24		PIN 3	
PIN 5		PIN 4		PIN 25		PIN 4	
PIN 6		PIN 5		PIN 26		PIN 5	
PIN 7		PIN 6		PIN 27		PIN 6	
PIN 8		PIN 7		PIN 28		PIN 7	
PIN 9		PIN 8		PIN 29		PIN 8	
PIN 10		PIN 9		PIN 30		PIN 9	
		PIN 10				PIN 10	
		PIN 11				PIN 11	
		PIN 12				PIN 12	
		PIN 13				PIN 13	
		PIN 14				PIN 14	
		PIN 15				PIN 15	
		PIN 16				PIN 16	
	PIN 11				PIN 31		
	PIN 12		PIN 1		PIN 32		PIN 1
	PIN 13		PIN 2		PIN 33		PIN 2
	PIN 14		PIN 3		PIN 34		PIN 3
	PIN 15		PIN 4		PIN 35		PIN 4
	PIN 16		PIN 5		PIN 36		PIN 5
	PIN 17		PIN 6		PIN 37		PIN 6
	PIN 18		PIN 7		PIN 38		PIN 7
	PIN 19		PIN 8		PIN 39		PIN 8
	PIN 20		PIN 9		PIN 40		PIN 9
			PIN 10				PIN 10
			PIN 11				PIN 11
			PIN 12				PIN 12
			PIN 13				PIN 13
			PIN 14				PIN 14
			PIN 15				PIN 15
			PIN 16				PIN 16

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1879461

cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
ECLASS-15.0	27242220

ETIM

ETIM 10.0	EC000237

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr