SCX-DOOR-LOCK-CYLINDER-KIT - Kit de montage

1847695

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1847695

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit de montage pour demi-cylindre de profil européen 30/10 mm, pour Smart Ethernet Box SCX.. .T/LX. Contient un couvercle pré-fraisé, un logement de serrure, des vis de fixation, une gâche, un capuchon de protection contre la pluie. Demi-cylindre non compris. Uniquement pour 30/10 mm avec toc d'entraîneur réglable

Données commerciales

Référence	1847695
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNC3Z1
Product key	DNC3Z1
GTIN	4067923497825
Poids par pièce (emballage compris)	1☐217 g
Poids par pièce (hors emballage)	1☐217 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
Matériau (Porte)	Polycarbonate
Matériau (Capuchon de protection contre la pluie)	Ultramid B4300 G6 (Traité contre les UV)
Matériau (Logement de serrure)	Polyamide
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Porte)
	HB (Capuchon de protection contre la pluie)
	V2 (Logement de serrure)

Câble/conducteur

Résistance spéciale	Résistant aux UV selon la norme UL746C, référencement f1/évaluation (Porte)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP44 (avec un montage correct)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C

Normes et spécifications

Résistance spéciale	Résistant aux UV selon la norme UL746C, référencement f1/évaluation (Porte)

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371390
ECLASS-15.0	19170492

ETIM

ETIM 10.0	EC002498

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)(n° CAS: 3147-75-9)

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr