

# VC-M-KV-PG21- 1X8,5/1X12 - Demi-connexion vissée



1854970

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1854970>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Demi-connexion vissée Pg21, en métal, composée d'un joint d'étanchéité caoutchouc avec plusieurs trous (1 x 8,5 mm / 1 x 12 mm) et d'une vis de pression, pour boîtier de type 2 - 4

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1854970       |
| Conditionnement                     | 5 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 5 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | ABLAZA        |
| Product key                         | ABLAZA        |
| GTIN                                | 4017918149383 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 32,433 g      |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 32,433 g      |
| Numéro du tarif douanier            | 85369010      |
| Pays d'origine                      | PL            |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                      |   |
|----------------------|---|
| Généralités          | Sur les presse-étoupes multiples, le diamètre du câble doit être au maximum inférieur de 2 mm au trou   |
| Consigne de sécurité | <p>AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible.</li> <li>• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation.</li> <li>• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates.</li> <li>• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales.</li> <li>• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate.</li> <li>• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a>).</li> <li>• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur.</li> <li>• Pour des tensions de service &gt; 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre</li> <li>• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement.</li> <li>• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3</li> <li>• Tenir compte des caractéristiques techniques correspondantes. Les indications peuvent être trouvées aux emplacements suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>o Sur le produit</li> <li>o Sur l'étiquette d'emballage</li> <li>o Dans la documentation fournie</li> <li>o Sur le web à l'adresse <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a> dans le produit</li> </ul> </li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse <a href="https://www.phoenixcontact.com/produits">phoenixcontact.com/produits</a> dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés.</li> </ul>                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protéger les connecteurs non enfichés avec un cache de protection. Les accessoires adéquats sont disponibles dans le domaine des accessoires de l'article sur le web à l'adresse <a href="https://www.phoenixcontact.com/produits">phoenixcontact.com/produits</a> dans le produit</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).</li> </ul>      |

### Propriétés du produit

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Type de produit       | Connexion vissée multiple |
| Gamme de produits     | VARIOCON                  |
| Nombre de conducteurs | 2                         |
| Blindé                | non                       |

### Caractéristiques de raccordement

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Diamètre extérieur du câble | 8 mm ... 8,5 mm (Câble 1) |
|-----------------------------|---------------------------|

### Dimensions

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Largeur                      | 33,5 mm |
| Hauteur                      | 33,5 mm |
| Longueur                     | 30 mm   |
| Ouverture écrou-chapeau      | 30 mm   |
| Type de filetage, côté joint | Pg21    |

### Indications sur les matériaux

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Matériau          | TPE (Joint)                 |
|                   | Laiton (Raccordement vissé) |
| Matériau du joint | TPE                         |

### Câble/conducteur

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Diamètre extérieur du câble Câble 1 | 8 mm ... 8,5 mm (Câble 1) |
|-------------------------------------|---------------------------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de protection | IP67 |
|----------------------|------|

# VC-M-KV-PG21- 1X8,5/1X12 - Demi-connexion vissée



1854970

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1854970>

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
|                                       | IP67              |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |

1854970

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1854970>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0

27140801

### ETIM

ETIM 9.0

EC000441

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121300

1854970

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1854970>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)