PRC SPL-TUBE - Connecteur de câble

1888728

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1888728

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur de câble, Famille d'articles: PRC 35, design: droit, coloris: noir, tension de référence: 1000, diamètre de câble min.: 9,5 mm, diamètre de câble max.: 12,5 mm

Avantages

- Rallonge et réparation faciles des conducteurs et des câbles
- Parfaitement adaptés à l'utilisation à l'extérieur grâce à des plastiques résistants aux UV et à l'eau salée
- Pas d'ouverture involontaire des boîtiers grâce à la technologie de fermeture brevetée

Données commerciales

Référence	1888728
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABLCZD
Product key	ABLCZD
GTIN	4067923573413
Poids par pièce (emballage compris)	124,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Prolongateur de câble
Gamme de produits	PRC 35
Type	droit

Propriétés d'isolation

Classe de protection	II (isolation double ou renforcée)
Degré de pollution	2

Dimensions

Largeur	52 mm
Hauteur	52 mm
Longueur	176 mm

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Couple de serrage	6 Nm (Presse-étoupe)

Propriétés électriques

Tension assignée	1000 DIN VDE 60664-1
	600 V AC (III/2) selon UL 2238
	500 V DC (III/2) conformément à la norme CEI 61535, après l'installation

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau Joint	EPDM (Joint d'étanchéité de câble)
	EPDM (Joint du boîtier)
Matériau Boîtier	PPE
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	9,5 mm ... 12,5 mm
Absence d'halogène	oui (selon CEI 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67 (Spécifications de contrôle : CEI 60529)
Catégorie d'effet de coup	IK07
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	5 °C ... 85 °C

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440691
ECLASS-15.0	27440691

ETIM

ETIM 10.0	EC002863

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Triphenyl phosphate(n° CAS: 115-86-6)

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr