OCS HM 080604 TRANS - Boîtier pour applications extérieures

1863104

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1863104

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier pour applications extérieures, Boîtier intégral à couvercle transparent, avec matériel de fixation, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), indice de protection: IP69, dimensions: 204 x 223 x 134 mm

Avantages

- Système de boîtier avec certification internationale
- Un plastique spécial garantit un fonctionnement continu sécurisé
- Offre la protection contre les infiltrations de jets d'eau
- Résiste aussi aux contraintes mécaniques importantes

Données commerciales

Référence	1863104
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ACFDBA
Product key	ACFDBA
GTIN	4067923521490
Poids par pièce (hors emballage)	1,08 kg
Numéro du tarif douanier	84879090
Pays d'origine	EE

OCS HM 080604 TRANS - Boîtier pour applications extérieures

1863104

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1863104

Caractéristiques techniques


Remarques

Instructions de montage	Pour visser les pièces sur les inserts de montant, le dôme de montage et sur le boîtier, utilisez uniquement les vis fournies.
Recommandation	Pour conserver l'indice de protection, il est impératif que des composants adaptés à indice de protection au moins identiques soient installés dans toutes les ouvertures.
Recommandation	D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement.
Conseil pour commander:	Les pieds de fixation, les plaques de fixation, les plaques de montage destinées au montage sur poteau ne sont pas fournis avec la livraison, mais ils sont disponibles parmi les accessoires.

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier complet
Type de boîtier	Boîtiers de terrain
Type de boîtier	Boîtier pour applications extérieures
Série de boîtiers	OCS
Gamme de produits	OCS..0806..
Ouverture de ventilation disponible	non
Compartiment de batterie	non

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	204 mm
Hauteur	223 mm
Profondeur	134 mm
Diamètre de perçage	10 mm (Fusible mécanique possible sur la fermeture à grenouillère)

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	gris clair (RAL 7035)
Couleur (Couvercle de boîtier)	transparent
Matériau Boîtier	PC traité contre les UV
Matériau Joint	PUR
Matériau Charnière	Acier
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai au fil incandescent

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Température	850 °C
Temps d'action	30 s

Indice de protection (code IP)

Spécification de contrôle	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP69
Code NEMA max. à atteindre	6P
Résistance aux chocs	IK10 (à -35 °C ... +40 °C)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

Indications concernant le circuit imprimé

Type de fixation de circuits imprimés	Raccordement vissé

Montage

Type de montage	Montage sur mât ou montage mural
Position de montage	indifférent

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Conditionnement en carton

Dessins

Dessin coté




Illustration schématique : pour de plus amples informations, voir le schéma de la famille de produits dans le centre de téléchargement

Diagramme




Diagramme de la puissance dissipée 0 K ... 100 K

Diagramme




Diagramme de la puissance dissipée 0 K ... 30 K

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1863104

cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E255026-20221017

FI Cert
Identifiant de lhomologation: FI/42054

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27190103

ETIM

ETIM 10.0	EC001031

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr