# FBSK 2-7,5 - Pont enfichable

1928343

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1928343

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pont entièrement isolé, pas de 7,5 mm, 2 pôles

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1928343 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | AARZFD |
| Product key | AARZFD |
| GTIN | 4017918606374 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,906 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Pont |
| Gamme de produits | FBSK |
| Ligne de produits | COMBICON Terminals Special |
| Nombre de pôles | 2 |
| Pas | 7,5 mm |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de potentiels | 2 |

Equipement

| | |
|---|---|
| Équipement partiel | Non |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Pas | 7,5 mm |
| Largeur [w] | 3 mm |
| Hauteur [h] | 21,08 mm |
| Longueur [l] | 12 mm |

### Indications sur les matériaux

Indication de matériau - contact

| | |
|---|---|
| Remarque | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Matériau de contact | Alliage de Cu |

Indication de matériau - boîtier

| | |
|---|---|
| Coloris (Boîtiers) | rouge (3001) |
| Matériau isolant | PA |
| Groupe d'isolant | I |
| IRC selon CEI 60112 | 600 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12 | 850 |
| Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13 | 775 |
| Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 125 °C |

### Connecteur

Raccordement 1

| | |
|---|---|
| Matériau isolant | PA |
| IRC selon CEI 60112 | 600 |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-15.0 | 27460406 |
| ECLASS-13.0 | 27460406 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002943 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,027 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr