

# AI-GB 1,5-8 BK-1000 - Embout



2100074

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100074>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout, Longueur zone de contact: 8 mm, longueur de la douille: 14 mm, coloris: noir

## Avantages

- Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
- Dans le cas de connexions très rapprochées, ceci contribue à améliorer la sécurité de l'isolation et protège l'extrémité des fils.

## Données commerciales

Référence	2100074
Conditionnement	1□000 Unité(s)
Commande minimum	1□000 Unité(s)
Clé de vente	BH341S
Product key	BH341S
GTIN	4067923214064
Poids par pièce (emballage compris)	0,113 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,113 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Embout
Classe de conducteur	conducteurs flexibles, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M
Caractéristiques du produit	Convient aux câbles AWG/multi-normes en raison du diamètre agrandi du collier isolant
	certification UL
	En cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique
	Répondent aux exigences de la norme UL 486F
	Collier plastique en polypropylène
	Exempt d'halogène
	Température continue / temporaire : +105 °C/+120 °C

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section de conducteur souple max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur AWG max.	16
Longueur à dénuder	11 mm

### Dimensions

#### Généralités

Longueur [l1]	14 mm
Longueur (Longueur à dénuder)	11 mm


#### Embout

Longueur [l2]	8 mm
Diamètre [d1]	1,7 mm
Épaisseur [s1]	0,15 mm

#### Collerette en plastique

Diamètre [d2]	3,8 mm
Épaisseur [s2]	1,7 mm

#### Dessin coté



Longueur de la douille	14 mm
Longueur zone de contact	8 mm
Longueur à dénuder maximale	11 mm
Diamètre de la douille	1,7 mm
Épaisseur des manchons	0,15 mm

# AI-GB 1,5-8 BK-1000 - Embout



2100074

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100074>

Epaisseur collet d'isolation	0,3 mm
Cote intérieure collet d'isolation	3,8 mm

## Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau	CU-DHP
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Revêtement	étamage galvanique
Qualité de surface	étamage galvanique
Composants	exempt de silicone et d'halogène

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques techniques


Longueur de la douille	14 mm
------------------------	-------

## Normes et spécifications

Design selon la norme	DIN 46228-4
	UL 486F-E

Dessins

Dessin coté



# AI-GB 1,5-8 BK-1000 - Embout

2100074

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100074>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100074>



**cULus Listed**

Identifiant de l'homologation: E488001

# AI-GB 1,5-8 BK-1000 - Embout



2100074

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100074>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

### ETIM

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# AI-GB 1,5-8 BK-1000 - Embout



2100074

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100074>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)