

AI-GB 1-12 RD - Embout

2100090

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100090>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Embout, Longueur zone de contact: 12 mm, longueur de la douille: 18 mm, coloris: rouge



Avantages

- Grâce au diamètre élargi du collier isolant, ce type d'embout trouve son application spécialement dans le domaine des câbles AWG.
- Ces embouts permettent un sertissage aisé de conducteurs munis d'une isolation supérieure.

Données commerciales

Référence	2100090
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BH341S
Product key	BH341S
GTIN	4067923214057
Poids par pièce (emballage compris)	0,13 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,13 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit


Type de produit	Embout
Classe de conducteur	conducteurs flexibles, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M
Caractéristiques du produit	Convient aux câbles AWG/multi-normes en raison du diamètre agrandi du collier isolant
	certification UL
	En cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique
	Répondent aux exigences de la norme UL 486F
	Collier plastique en polypropylène
	Exempt d'halogène
	Température continue / temporaire : +105 °C/+120 °C

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section de conducteur souple max.	1 mm ²
Section du conducteur AWG max.	18
Longueur à dénuder	15 mm

Dimensions

Dessin coté	
Longueur de la douille	18 mm
Longueur zone de contact	12 mm
Longueur à dénuder maximale	15 mm
Diamètre de la douille	1,5 mm
Epaisseur des manchons	0,15 mm
Epaisseur collet d'isolation	0,3 mm
Cote intérieure collet d'isolation	3,4 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	rouge
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Revêtement	étamage galvanique
Qualité de surface	étamage galvanique
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Propriétés mécaniques

Caractéristiques techniques

AI-GB 1-12 RD - Embout

2100090

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100090>




Longueur de la douille	18 mm
------------------------	-------

Normes et spécifications

Design selon la norme	Code de couleurs selon DIN 46228-4, UL 486F-E
-----------------------	---

Dessins

Dessin coté



Longueur de la douille (b), longueur de la zone de contact (h), dimension intérieure du collier isolant (d), diamètre de la douille (k), épaisseur du collier isolant (i), épaisseur de la paroi de la douille (j)

AI-GB 1-12 RD - Embout

2100090

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100090>



Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100090>



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E488001

AI-GB 1-12 RD - Embout

2100090

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100090>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI-GB 1-12 RD - Embout



2100090

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100090>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr