

# FBSK 3-10/ZFKDS 10 - Pont enfichable



1986657

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1986657>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Barrette de jonction entièrement isolée, pas : 10 mm, pôles : 3



L'illustration représente une version 2 pôles de l'article

## Données commerciales

Référence	1986657
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AARZFE
Product key	AARZFE
GTIN	4017918973117
Poids par pièce (emballage compris)	7,31 g
Poids par pièce (hors emballage)	7,162 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Pont
Gamme de produits	FBSK
Ligne de produits	COMBICON Terminals Special
Nombre de pôles	3
Pas	10 mm
Nombre de connexions	3
Nombre de rangées	1
Nombre de potentiels	3

### Dimensions

Pas	10 mm
-----	-------

### Indications sur les matériaux

#### Indication de matériau - contact

Remarque	Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Matériau de contact	Alliage de Cu

#### Indication de matériau - boîtier

Coloris (Boîtiers)	rouge (3001)
Matériau isolant	PA
Groupe d'isolant	I
IRC selon CEI 60112	600
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12	850
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13	775
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2	125 °C

### Connecteur

#### Raccordement 1

Matériau isolant	PA
IRC selon CEI 60112	600

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	30 % ... 70 %
---	---------------

# FBSK 3-10/ZFKDS 10 - Pont enfichable



1986657

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1986657>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-15.0	27460406
ECLASS-13.0	27460406

### ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,142 kg CO2e