

# ME MAX/16 2-2 TBUS DEV-PCB - C.I.




2202542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202542>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Plaque de circuit imprimé perforée pour le kit ME MAX DEV ; pour l'embase 4 pôles MSTBO ; convenant au soudage manuel



## Avantages

- Circuit imprimé perforé pour un assemblage personnalisé (pour embase MSTBO)
- Cote trame perforée : 2,54 mm
- Montage facile

## Données commerciales

Référence	2202542
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACHABD
Product key	ACHABD
GTIN	4055626142302
Poids par pièce (emballage compris)	30,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	29 g
Numéro du tarif douanier	85340019
Pays d'origine	DK

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Circuit imprimé
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN
Type de boîtier	Boîtier modulaire
Série de boîtiers	ME-MAX
Gamme de produits	ME-MAX

### Dimensions

Largeur	95,2 mm
Hauteur	99,2 mm
Profondeur	1,6 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	vert (RAL 6021)
Matériau	FR 4-21

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	110 °C (en fonction de la puissance dissipée)
---------------------------------------	---

2202542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202542>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27260692
ECLASS-15.0	27260692

### ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %