# AI-GB 0,75-12 GY - Embout

2100104

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100104

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout, Longueur zone de contact: 12 mm, longueur de la douille: 18 mm, coloris: gris

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 2100104 |
| Conditionnement | 100 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Clé de vente | BH341S |
| Product key | BH341S |
| GTIN | 4067923214415 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,124 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit


| | |
|---|---|
| Type de produit | Embout |
| Classe de conducteur | conducteurs flexibles, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Caractéristiques du produit | Convient aux câbles AWG/multi-normes en raison du diamètre agrandi du collier isolant |
| | certification UL |
| | En cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique |
| | Répondent aux exigences de la norme UL 486F |
| | Collier plastique en polypropylène |
| | Exempt d'halogène |
| | Température continue / temporaire : +105 °C/+120 °C |

### Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

| | |
|---|---|
| Section de conducteur souple max. | 0,75 mm² |
| Section du conducteur AWG max. | 18 |
| Longueur à dénuder | 15 mm |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Longueur de la douille | 18 mm |
| Longueur zone de contact | 12 mm |
| Longueur à dénuder maximale | 15 mm |
| Diamètre de la douille | 1,3 mm |
| Epaisseur des manchons | 0,15 mm |
| Epaisseur collet d'isolation | 0,25 mm |
| Cote intérieure collet d'isolation | 3,4 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Matériau | CU-DHP |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Revêtement | étamage galvanique |
| Qualité de surface | étamage galvanique |
| Composants | exempt de silicone et d’halogène |

### Propriétés mécaniques

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Longueur de la douille | 18 mm |


## Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température permanente | 105 °C (-40 °C sans contrainte / 0 °C contrainte dynamique) |
| Température de courte durée | 120 °C |

## Dessins

Dessin coté




Longueur de la douille (b), longueur de la zone de contact (h), dimension intérieure du collier isolant (d), diamètre de la douille (k), épaisseur du collier isolant (i), épaisseur de la paroi de la douille (j)

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2100104

**cULus Listed**
Identifiant de lhomologation: E488001

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000005 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr