

# HCS-C MINI-P WIN 2,0 FR128X64 - Rondelle/anneau



2203588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203588>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Verre acrylique, satiné, cadre noir imprimé, pour écran 128 x 64.



## Avantages

- Convient pour les appareils portables mobiles
- Intégration facile des écrans LCD et des claviers à membrane
- Forme du boîtier ergonomique droite ou à gradins
- Montage rapide grâce à la conception modulaire

## Données commerciales

Référence	2203588
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACFABZ
Product key	ACFABZ
GTIN	4055626485300
Poids par pièce (emballage compris)	10,39 g
Poids par pièce (hors emballage)	10,39 g
Numéro du tarif douanier	39203000
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
Type de boîtier	Boîtiers portatifs
Série de boîtiers	HCS

### Dimensions

Largeur	70,4 mm
Hauteur	42,7 mm
Profondeur	2 mm
Dimensions	60,9 mm x 31,9 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	transparent
Matériau	PMMA

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Essai au fil incandescent

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Température	850 °C
Temps d'action	30 s

#### Résistance à la chaleur/essai à la bille

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Température	80 °C
Durée du contrôle	1 h
Force	20

2203588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203588>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

### ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2203588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203588>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)