

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier portable C-Mini-Plus gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux et de vis. Façade d'une profondeur de 1,1 mm, avec fenêtre, ouverture du compartiment des piles depuis la fente du clavier et contacts des piles, pour 2 piles AA

## Avantages

- Convient pour les appareils portables mobiles
- Intégration facile des écrans LCD et des claviers à membrane
- Forme du boîtier ergonomique droite ou à gradins
- Montage rapide grâce à la conception modulaire

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2203157       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | ACFACA        |
| Product key                         | ACFACA        |
| GTIN                                | 4055626377094 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 152 g         |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 93 g          |
| Numéro du tarif douanier            | 84879090      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques


### Propriétés du produit

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Type de produit                     | Boîtier complet    |
| Type de boîtier                     | Boîtiers portatifs |
| Type de boîtier                     | Boîtier portatif   |
| Série de boîtiers                   | HCS                |
| Ouverture de ventilation disponible | non                |
| Compartiment de batterie            | 2 x AA             |

### Écran

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Diagonale | 2,8 " / 7 cm (Fenêtre pour l'écran) |
|-----------|-------------------------------------|

### Dimensions

|             |   |
|-------------|---|
| Dessin coté |    |
| Largeur     | 80 mm   |
| Hauteur     | 135 mm  |
| Profondeur  | 29 mm   |
| Dimensions  | <p>70,4 mm x 69,2 mm x 1,1 mm (Surface encastrée sur la face avant)</p> <p>70,4 mm x 8,2 mm x 1,1 mm (Surface encastrée sur la face avant)</p> <p>63 mm x 34 mm (Fenêtre pour l'écran)</p> <p>70,4 mm x 43 mm x 2,5 mm (Surface de fixation pour Cover Lense)</p> |

### Conception de circuits imprimés

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
|-------------------|-------------------|

### Indications sur les matériaux

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Couleur (Boîtiers)                  | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau Boîtier                    | ABS                   |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0                    |
| IRC selon CEI 60112                 | 400 ≤ CTI < 600       |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Essai au fil incandescent

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Température               | 850 °C                                    |
| Temps d'action            | 30 s                                      |

## Résistance à la chaleur/essai à la bille

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Température               | 80 °C                                     |
| Durée du contrôle         | 1 h                                       |
| Force                     | 20  |

## Conditions ambiantes

|   |   |
|---|---|
| Code IP max. à atteindre                    | IP40  |
| Température ambiante (fonctionnement)       | -40 °C ... 80 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
| Température ambiante (stockage/transport)   | -40 °C ... 55 °C  |
| Température ambiante (montage)              | -5 °C ... 80 °C   |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 95 %  |

## Indications concernant le circuit imprimé

|   |                   |
|---|-------------------|
| Nombre de supports de circuits imprimés | 2                 |
| Épaisseur du C.I.                       | 1,4 mm ... 1,8 mm |

## Montage

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Couple de serrage / vitesse | Raccordement vissé des deux parties du boîtier: 0,25 - 0,3 Nm / 500 - 1000 rpm |
|-----------------------------|--|

2203157

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203157>

## Dessins

Dessin coté



Illustration schématique : pour de plus amples informations, voir le schéma de la famille de produits dans le centre de téléchargement

2203157

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203157>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190102 |
| ECLASS-15.0 | 27190102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

2203157

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203157>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)