# UCS GD 9005 - Kit de fixation

2203401

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203401

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Emplacement pour vis à coller, pour fixer le circuit imprimé, matériau : polyamide, contenu : 4 pièces avec vis de 2,5 x 8

## Avantages

- Fixation des circuits imprimés flexible qui s'adapte presque à tout type de forme
- Possibilités d'individualisation pratiques

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 2203401 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ACFCAA |
| Product key | ACFCAA |
| GTIN | 4055626461694 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 8,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 8,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

| | |
|---|---|
| Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
| Remarque relative à l'application | Fixer le support autocollant : faites attention à ce que la surface du boîtier soit propre, sèche et exempte de graisse. Plage de température +18 °C ... +30 °C/force de pression 60 N/durée de pression 3 s |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Matériel montage |
| Type de boîtier | Boîtiers universels |
| Série de boîtiers | UCS |
| Ouverture de ventilation disponible | non |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 21,8 mm |
| Hauteur | 21,8 mm |
| Profondeur | 10 mm |

Conception de circuits imprimés

| | |
|---|---|
| Épaisseur du C.I. | 0,8 mm ... 3 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur (Boîtiers) | noir (RAL 9005) |
| Matériau | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| IRC selon CEI 60112 | 600 |
| Matériau isolant | PA |
| Qualité de surface | galvanisé |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 80 % |

### Indications concernant le circuit imprimé

| | |
|---|---|
| Nombre de supports de circuits imprimés | 1 |
| Type de fixation de circuits imprimés | Raccordement vissé |
| Epaisseur du C.I. | 0,8 mm ... 3 mm |

### Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | collage |
| Position de montage | indifférent |
| Couple de serrage / vitesse | Fixation du circuit imprimé: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm |
| Couple de serrage | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |

## Indications sur l'emballage

| | |
|---|---|
| Type de conditionnement | Sac en PE |

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203401

**UL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E240868

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002779 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr