KP HCS T-MED K28 C4 P13 - Clavier à membrane

2203570

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203570

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Clavier à membrane adhésif, technologie des pistes conductrices en argent, 28 touches, estampé, 4 couleurs, câble de raccordement : 124 mm, avec connecteur femelle à sertir, pas 2,54 mm, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C

Avantages

- Intégration facile dans les boîtiers électroniques de la série HCS
- Claviers à membrane de différentes tailles et couleurs pour des designs d'appareils personnalisés
- Adaptation individuelle du clavier à membrane par configurateur

Données commerciales

Référence	2203570
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACFABF
Product key	ACFABF
GTIN	4055626474038
Poids par pièce (emballage compris)	16,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	16,9 g
Numéro du tarif douanier	85365011
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Clavier à membrane
Type de boîtier	Boîtiers portatifs
Série de boîtiers	HCS
Gamme de produits	HCS
Technologie	Argent conducteur/graphite (T6/4 Cu/Ag)
Nombre de pôles	13
Pas	2,54 mm
Estampage	Estampage du dôme 11 x 11 mm
Nombre de broches des connecteurs femelles	13
Nombre de touches	28 (4 x 7)

Dimensions

Longueur	124 mm (Câble plat flexible)
Pas	2,54 mm
Dimensions	64 mm x 116 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	Polyester

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C

Montage

Type de montage	collage

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr