

# PACT MCR-V2-6015- 85- 200-5A-1 - Transformateur de courant



2277873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277873>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Transformateur de courant enfichable, courant primaire 200 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance assignée 2,5 VA

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2277873       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | CMMA11        |
| Product key                         | CMMA11        |
| GTIN                                | 4046356502498 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 325,4 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 250 g         |
| Numéro du tarif douanier            | 85043129      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# PACT MCR-V2-6015- 85- 200-5A-1 - Transformateur de courant



2277873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277873>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Type de produit   | Current transformer                  |
| Gamme de produits | Transformateur de courant enfichable |

### Propriétés électriques

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Tension d'isolement assignée | 1 kV (Phase/Conducteur neutre) |
|------------------------------|--------------------------------|

### Généralités

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Etalonnable           | non                                  |
| Type de convertisseur | Transformateur de courant enfichable |

### Données d'entrée

#### Transformateur de courant

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Puissance assignée                        | 2,5 VA                               |
| Courant instantané thermique de référence | $I_{th} = 60 * I_n$                  |
| Courant permanent thermique de référence  | $I_d = 1,2 * I_n$                    |
| Courant de choc assigné                   | $I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$             |
| Fréquence assignée $f_n$                  | 50 Hz                                |
|                                           | 60 Hz                                |
| Courant primaire de référence $I_{pn}$    | 0 A AC ... 200 A AC                  |
| Etalonnable                               | non                                  |
| Type de convertisseur                     | Transformateur de courant enfichable |

### Données de sortie

#### Signal

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Dénomination                             | Sortie de courant |
| Courant secondaire de référence $I_{sn}$ | 5 A AC            |
| Facteur de limitation de surintensité    | FS 5              |
| Classe de précision                      | 1                 |

### Caractéristiques de raccordement

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Type de raccordement         | Raccordement vissé                         |
| Section de conducteur souple | 2x 10 mm <sup>2</sup> (Bornes secondaires) |
| Couple de serrage            | 2 Nm                                       |

### Dimensions

#### Dimensions de l'article

|         |        |
|---------|--------|
| Largeur | 31 mm  |
| Hauteur | 110 mm |

# PACT MCR-V2-6015- 85- 200-5A-1 - Transformateur de courant



2277873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277873>

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 85 mm |
|------------|-------|

## Dimensions de l'article pour un montage alternatif

|            |        |
|------------|--------|
| Largeur    | 85 mm  |
| Hauteur    | 110 mm |
| Profondeur | 31 mm  |

## Rail en cuivre

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur | 15 mm |

## Rail en cuivre 2

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 50 mm |
| Hauteur | 10 mm |

## Rail en cuivre 3

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 40 mm |

## Conducteur circulaire

|          |       |
|----------|-------|
| Diamètre | 52 mm |
|----------|-------|

## Indications sur les matériaux

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Couleur                             | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Boîtiers)   |
| Matériau du boîtier                 | PA 6.6          |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)         | -25 °C ... 40 °C                                       |
| Température ambiante (stockage/transport)     | -25 °C ... 40 °C                                       |
| Altitude                                      | ≤ 1000 m                                               |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | Utilisation uniquement en intérieur, hors condensation |
| Classe d'isolant                              | H                                                      |

## Homologations

### CE

|            |               |
|------------|---------------|
| Certificat | Conformité CE |
|------------|---------------|

### UKCA

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Certificat | Conformité UKCA |
|------------|-----------------|

### UL, USA / Canada

|          |               |
|----------|---------------|
| Repérage | XODW8.E323953 |
|----------|---------------|

# PACT MCR-V2-6015- 85- 200-5A-1 - Transformateur de courant



2277873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277873>

## Normes et spécifications

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Normes/Prescriptions | EN 61869 |
|----------------------|----------|

## Montage

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
|                 | Montage mural        |


# PACT MCR-V2-6015- 85- 200-5A-1 - Transformateur de courant



2277873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277873>

## Dessins



# PACT MCR-V2-6015- 85- 200-5A-1 - Transformateur de courant



2277873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277873>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277873>



**cULus Recognized**

Identifiant de l'homologation: E323953

# PACT MCR-V2-6015- 85- 200-5A-1 - Transformateur de courant



2277873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277873>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002048 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
|-------------|----------|

# PACT MCR-V2-6015- 85- 200-5A-1 - Transformateur de courant



2277873

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2277873>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)