

# FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble



2289094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289094>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles);  
raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 50-pôles); longueur de câble: 2 m

## Données commerciales

Référence	2289094
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK2211
Product key	DK2211
GTIN	4017918057480
Poids par pièce (emballage compris)	330,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	318,8 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Câble préconfectionné
-----------------	-----------------------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP00
Indice de protection (Emplacement de montage)	≥ IP54 (Emplacement de montage)
Température ambiante (fonctionnement) (Pose fixe)	-40 °C ... 70 °C (Pose fixe)
Température ambiante (fonctionnement) (Pose souple)	-10 °C ... 70 °C (Pose souple)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m

### Propriétés électriques

Tension de service (AC)	≤ 30 V AC
Tension de service (DC)	≤ 60 V DC
Durée d'enclenchement	100 % ED
Courant (par chemin, 50 °C)	≤ 1 A (à l'état déroulé, voir déclassement)
Courant (par chemin, 70 °C)	≤ 0,6 A (à l'état déroulé, voir déclassement)

#### Automate pris en charge: SIEMENS S7-1500

Carte E/S adaptée	6ES7521-1BL00-0AB0
	6ES7521-1BL10-0AA0
	6ES7522-1BL00-0AB0
	6ES7522-1BL01-0AB0
	6ES7522-1BL10-0AA0
	6ES7523-1BL00-0AA0
	6ES7531-7KF00-0AB0
	6ES7531-7LH00-0AB0
	6ES7531-7MH00-0AB0
	6ES7531-7NF00-0AB0
	6ES7531-7NF10-0AB0
	6ES7531-7PF00-0AB0
	6ES7532-5HF00-0AB0

#### Automate pris en charge: SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Carte E/S adaptée	CPU 313C
	CPU 313C-2DP
	CPU 313C-2PtP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7321-1BL00-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0

# FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble



2289094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289094>

	6ES7322-8BH01-0AB0
	6ES7323-1BL00-0AA0
	6ES7331-1KF01-0AB0
	6ES7331-7NF00-0AB0
	6ES7331-7NF10-0AB0
	6ES7331-7PF01-0AB0
	6ES7331-7PF11-0AB0
	6ES7332-5HF00-0AB0
	6ES7350-2AH01-0AE0
	6ES7357-4AH01-0AE0

Automate pris en charge: SIEMENS S7-400

Carte E/S adaptée	6ES7421-1BL01-0AA0
	6ES7421-7BH01-0AB0
	6ES7421-7DH00-0AA0
	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-7BL00-0AB0
	6ES7431-0HH0-0AB0
	6ES7431-1KF00-0AB0
	6ES7431-1KF10-0AB0
	6ES7431-1KF20-0AB0
	6ES7431-7KF00-0AB0
	6ES7431-7KF10-0AB0
	6ES7431-7QH00-0AB0
	6ES7432-1HF00-0AB0

Automate pris en charge: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

Carte E/S adaptée	DDI 353
	DDI 841
	DDI 853
	DAI 340
	DAI 440
	DAI 453
	DDO 353
	DDM 390
	ACI 030
	ACI 040
	ATI 030
	ARI 030
	AVI 030
	ACO 020
	ACO 130
	AVO 020
	EHC 105
	EHC 202

# FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble



2289094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289094>

Automate pris en charge: ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Carte E/S adaptée	1756-IA16I
	1756-IB16D
	1756-IB16I
	1756-IB32
	1756-IH16I
	1756-OB32
	1756-IF8
	1756-IF16
	1756-HSC
	1756-M02AE

Automate pris en charge: HONEYWELL Experion PKS C200

Carte E/S adaptée	TC-IDK 161
	TC-IDX 161
	TC-IDJ 161
	TC-IDD 321
	TC-ODD 321
	TC-IAH 161

## Câble/conducteur

Longueur du câble	2 m
-------------------	-----

### 50X0.14 [PVC]

Style UL AWM	2464/1061
Nombre de pôles	50
Blindé	non
Type	50X0.14 [PVC]
Type de conducteur	Câble rond pré-équipé
Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,16 mm
AWG ligne de signaux	26
Section de câble	50x 0,14 mm <sup>2</sup>
Diamètre de fil avec isolant	1 mm ±0,03 mm
Diamètre extérieur du câble	10,30 mm ±0,4 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC semi-rigide
Gaine extérieure, coloris	gris
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Résistance de la ligne	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Rayon de courbure minimal, pose fixe	86 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	161 mm
Capacité de charge dynamique (pliage)	Cycles de flexion max.: 5000 (Avec rayon ≥ 15 x diamètre extérieur)
Absence d'halogène	non
	CEI 60332-1-2 (conduite)

# FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble



2289094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289094>

Résistance à la propagation des flammes	VDE 0842, Partie 332-1-2 (conduite)
	CEI 60332-3-22 (conduite)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Résistance à l'huile	contre les projections occasionnelles (conduite)
Version de câble	Câble pour un module

## Code couleur: Fil unique

noir	IDC/FLK50 (1) = IDC/FLK50 (1)
marron	IDC/FLK50 (2) = IDC/FLK50 (2)
rouge	IDC/FLK50 (3) = IDC/FLK50 (3)
orange	IDC/FLK50 (4) = IDC/FLK50 (4)
jaune	IDC/FLK50 (5) = IDC/FLK50 (5)
vert	IDC/FLK50 (6) = IDC/FLK50 (6)
bleu	IDC/FLK50 (7) = IDC/FLK50 (7)
violet	IDC/FLK50 (8) = IDC/FLK50 (8)
gris	IDC/FLK50 (9) = IDC/FLK50 (9)
blanc	IDC/FLK50 (10) = IDC/FLK50 (10)
blanc-noir	IDC/FLK50 (11) = IDC/FLK50 (11)
blanc-marron	IDC/FLK50 (12) = IDC/FLK50 (12)
blanc-rouge	IDC/FLK50 (13) = IDC/FLK50 (13)
blanc-orange	IDC/FLK50 (14) = IDC/FLK50 (14)
blanc-jaune	IDC/FLK50 (15) = IDC/FLK50 (15)
blanc-vert	IDC/FLK50 (16) = IDC/FLK50 (16)
blanc-bleu	IDC/FLK50 (17) = IDC/FLK50 (17)
blanc-violet	IDC/FLK50 (18) = IDC/FLK50 (18)
blanc-gris	IDC/FLK50 (19) = IDC/FLK50 (19)
marron-noir	IDC/FLK50 (20) = IDC/FLK50 (20)
marron-rouge	IDC/FLK50 (21) = IDC/FLK50 (21)
marron-orange	IDC/FLK50 (22) = IDC/FLK50 (22)
marron-jaune	IDC/FLK50 (23) = IDC/FLK50 (23)
marron-vert	IDC/FLK50 (24) = IDC/FLK50 (24)
marron-bleu	IDC/FLK50 (25) = IDC/FLK50 (25)
marron-violet	IDC/FLK50 (26) = IDC/FLK50 (26)
marron-gris	IDC/FLK50 (27) = IDC/FLK50 (27)
marron-blanc	IDC/FLK50 (28) = IDC/FLK50 (28)
vert-noir	IDC/FLK50 (29) = IDC/FLK50 (29)
vert-marron	IDC/FLK50 (30) = IDC/FLK50 (30)
vert-rouge	IDC/FLK50 (31) = IDC/FLK50 (31)
vert-orange	IDC/FLK50 (32) = IDC/FLK50 (32)
vert-bleu	IDC/FLK50 (33) = IDC/FLK50 (33)
vert-violet	IDC/FLK50 (34) = IDC/FLK50 (34)
vert-gris	IDC/FLK50 (35) = IDC/FLK50 (35)
vert-blanc	IDC/FLK50 (36) = IDC/FLK50 (36)

jaune-noir	IDC/FLK50 (37) = IDC/FLK50 (37)
jaune-marron	IDC/FLK50 (38) = IDC/FLK50 (38)
jaune-rouge	IDC/FLK50 (39) = IDC/FLK50 (39)
jaune-orange	IDC/FLK50 (40) = IDC/FLK50 (40)
jaune-bleu	IDC/FLK50 (41) = IDC/FLK50 (41)
jaune-violet	IDC/FLK50 (42) = IDC/FLK50 (42)
jaune-gris	IDC/FLK50 (43) = IDC/FLK50 (43)
jaune-blanc	IDC/FLK50 (44) = IDC/FLK50 (44)
gris-noir	IDC/FLK50 (45) = IDC/FLK50 (45)
gris-marron	IDC/FLK50 (46) = IDC/FLK50 (46)
gris-rouge	IDC/FLK50 (47) = IDC/FLK50 (47)
gris-orange	IDC/FLK50 (48) = IDC/FLK50 (48)
gris-jaune	IDC/FLK50 (49) = IDC/FLK50 (49)
gris-vert	IDC/FLK50 (50) = IDC/FLK50 (50)

## Caractéristiques de raccordement

### Raccordement 1

Connexion selon la norme	CEI 60603-13 (selon)
Type de raccordement	IDC/FLK connecteur femelle
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	50
Cycles d'enfichage	> 50
Pas	2,54 mm

### Raccordement 2

Connexion selon la norme	CEI 60603-13 (selon)
Type de raccordement	IDC/FLK connecteur femelle
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	50
Cycles d'enfichage	> 50
Pas	2,54 mm

## Remarques

Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
------------------------------------	--

## Dessins

Diagramme



Courant maximum autorisé par voie, déroulé

2289094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289094>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289094>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU\*-DE.HB\*35.B00385



**UL Listed**

Identifiant de l'homologation: E238705

	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
keine				
	125 V	1 A	-	-



**cUL Listed**

Identifiant de l'homologation: E238705

	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
keine				
	125 V	1 A	-	-

# FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble



2289094

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2289094>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
ECLASS-15.0	27242220

### ETIM

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %