
# UM 45-FLK26/ZFKDS - Module interface

2293556

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2293556

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration montre une version à 50 pôles

Module VARIOFACE, connexion à ressort, avec connecteur pour câble en nappe, se monte sur profilé NS 35/7,5, 26 pôles

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 2293556 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK21A1 |
| Product key | DK21A1 |
| GTIN | 4017918120450 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 109,68 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 76,08 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Module de transmission |
| Gamme de produits | VARIOFACE |
| Nombre de pôles | 26 |

Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite

| | |
|---|---|
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension de service (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
| Courant (par branche) | ≤ 1 A |

Distances dans l'air et lignes de fuite

| | |
|---|---|
| Tension d'isolement assignée | 63 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV (1,2 / 50 µs) |

### Caractéristiques de raccordement

Raccordement 1 (niveau de commande)

| | |
|---|---|
| Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 26 |
| Cycles d'enfichage | > 50 |
| Pas | 2,54 mm |

Raccordement 2 (niveau terrain)

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Longueur à dénuder | 7,5 mm |
| Nombre de pôles | 26 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) |
| | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Pas | 5,08 mm |

### Signalisation

| | |
|---|---|
| Présence d'un affichage d'état | non |

### Dimensions

Dimensions de l'article

| | |
|---|---|
| Largeur | 90 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur | 50,42 mm |

## Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | PVC |

## Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Indice de protection (Module) | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |

## Normes et spécifications

Distances dans l'air et lignes de fuite

| | |
|---|---|
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |

## Montage


| | |
|---|---|
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |

## Remarques

| | |
|---|---|
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |

## Dessins

Schéma de connexion



## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2293556

**cUL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E118976

| | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 125 V | 1 A | - | - |

**UL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E118976

| | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 125 V | 1 A | - | - |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002780 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr