

# CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble



2302133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302133>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 25-pôles);  
raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 25-pôles); longueur de câble: 1 m

## Données commerciales

Référence	2302133
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK2252
Product key	DK2252
GTIN	4017918893095
Poids par pièce (emballage compris)	231,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	230 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	HU

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Câble préconfectionné
-----------------	-----------------------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Indice de protection (Emplacement de montage)	≥ IP54 (Emplacement de montage)
Température ambiante (fonctionnement) (Pose fixe)	-40 °C ... 70 °C (Pose fixe)
Température ambiante (fonctionnement) (Pose souple)	-10 °C ... 70 °C (Pose souple)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m

### Propriétés électriques

Tension de service (AC)	≤ 30 V AC
Tension de service (DC)	≤ 60 V DC
Durée d'enclenchement	100 % ED
Courant (par chemin)	≤ 2 A (à l'état déroulé, voir déclassement)

#### Automate pris en charge: ABB S800 I/O

Carte E/S adaptée	DI810
	DI811
	DI814
	DI818
	DI830
	DI831
	DI840
	DI885
	DO810
	DO814
	DO818
	DO840
	DP820
	DP840
	AI810
	AI820
	AI830
	AI835
	AI845
	AO810
AO820	

# CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble



2302133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302133>

## Câble/conducteur

Longueur du câble	1 m
25X0.25 [PVC]	
Style UL AWM	2464/1061
Nombre de pôles	25
Blindé	oui
Type	25X0.25 [PVC]
Type de conducteur	Câble rond blindé préconfectionné
Structure du conducteur ligne de signal	14x 0,15 mm
AWG ligne de signaux	24
Section de câble	25x 0,25 mm <sup>2</sup>
Diamètre de fil avec isolant	1,2 mm ±0,05 mm
Diamètre extérieur du câble	9,80 mm ±0,5 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC semi-rigide
Gaine extérieure, coloris	gris
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Résistance de la ligne	≤ 80 Ω/km (à 20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 20 MΩ*km (à 20 °C)
Rayon de courbure minimal, pose fixe	82 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	155 mm
Capacité de charge dynamique (pliage)	Cycles de flexion max.: 5000 (Avec rayon ≥ 15 x diamètre extérieur)
Absence d'halogène	non
Résistance à la propagation des flammes	CEI 60332-1-2 (conduite)
	VDE 0842, Partie 332-1-2 (conduite)
	CEI 60332-3-22 (conduite)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Résistance à l'huile	contre les projections occasionnelles (conduite)
Version de câble	Câble pour un module

## Code couleur: Fil unique

blanc	D-SUB25 (1) = D-SUB25 (1)
marron	D-SUB25 (2) = D-SUB25 (2)
vert	D-SUB25 (3) = D-SUB25 (3)
jaune	D-SUB25 (4) = D-SUB25 (4)
gris	D-SUB25 (5) = D-SUB25 (5)
rose	D-SUB25 (6) = D-SUB25 (6)
bleu	D-SUB25 (7) = D-SUB25 (7)
rouge	D-SUB25 (8) = D-SUB25 (8)
noir	D-SUB25 (9) = D-SUB25 (9)
violet	D-SUB25 (10) = D-SUB25 (10)
gris-rose	D-SUB25 (11) = D-SUB25 (11)

# CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble



2302133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302133>

rouge-bleu	D-SUB25 (12) = D-SUB25 (12)
blanc-vert	D-SUB25 (13) = D-SUB25 (13)
marron-vert	D-SUB25 (14) = D-SUB25 (14)
blanc-jaune	D-SUB25 (15) = D-SUB25 (15)
jaune-marron	D-SUB25 (16) = D-SUB25 (16)
blanc-gris	D-SUB25 (17) = D-SUB25 (17)
gris-marron	D-SUB25 (18) = D-SUB25 (18)
blanc-rose	D-SUB25 (19) = D-SUB25 (19)
rose-marron	D-SUB25 (20) = D-SUB25 (20)
blanc-bleu	D-SUB25 (21) = D-SUB25 (21)
marron-bleu	D-SUB25 (22) = D-SUB25 (22)
blanc-rouge	D-SUB25 (23) = D-SUB25 (23)
marron-rouge	D-SUB25 (24) = D-SUB25 (24)
blanc-noir	D-SUB25 (25) = D-SUB25 (25)

## Caractéristiques de raccordement

### Raccordement 1

Connexion selon la norme	CEI 60807-2 DIN 41652
Type de raccordement	Connecteur femelle D-SUB
Filetage vis	UNC 4-40
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	25
Couple de serrage	0,2 Nm
Cycles d'enfichage	> 200
Pas	2,77 mm

### Raccordement 2

Connexion selon la norme	CEI 60807-2 DIN 41652
Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB
Filetage vis	UNC 4-40
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	25
Couple de serrage	0,2 Nm
Cycles d'enfichage	> 200
Pas	2,77 mm

## Remarques

Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
------------------------------------	--

## Dessins

Diagramme



Courant maximum autorisé par voie, déroulé

# CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble



2302133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302133>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302133>

 <b>CSA</b> Identifiant de l'homologation: 70002966				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
keine				
	125 V	1 A	-	-

 <b>cUL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: E238705				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
keine				
	125 V	2 A	-	-

 <b>UL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: E238705				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
keine				
	125 V	2 A	-	-

 <b>EAC</b> Identifiant de l'homologation: RU*-DE.HB*35.B00385				
--	--	--	--	--

 <b>cULus Listed</b> Identifiant de l'homologation: E238705 V22/S5				
--	--	--	--	--

2302133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302133>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
ECLASS-15.0	27242220

### ETIM

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(a)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	b7135962-501f-419e-932a-466e374995bc