

# CABLE-D50SUB/S/S/200/KONFEK/S - Câble



2305703

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305703>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles);  
raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 50-pôles); longueur de câble: 2 m

## Données commerciales

Référence	2305703
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK2252
Product key	DK2252
GTIN	4046356012041
Poids par pièce (emballage compris)	612,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	593,7 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Câble préconfectionné
-----------------	-----------------------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Indice de protection (Emplacement de montage)	≥ IP54 (Emplacement de montage)
Température ambiante (fonctionnement) (Pose fixe)	-40 °C ... 70 °C (Pose fixe)
Température ambiante (fonctionnement) (Pose souple)	-10 °C ... 70 °C (Pose souple)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m

### Propriétés électriques

Tension de service (AC)	≤ 30 V AC
Tension de service (DC)	≤ 60 V DC
Durée d'enclenchement	100 % ED
Courant (par chemin)	≤ 2 A (à l'état déroulé, voir déclassement)

### Câble/conducteur

Longueur du câble	2 m
-------------------	-----

#### 50X0.25 [PVC]

Style UL AWM	2464/1061
Nombre de pôles	50
Blindé	oui
Type	50X0.25 [PVC]
Type de conducteur	Câble rond blindé préconfectionné
Structure du conducteur ligne de signal	14x 0,15 mm
AWG ligne de signaux	24
Section de câble	50x 0,25 mm <sup>2</sup>
Diamètre de fil avec isolant	1,2 mm ±0,05 mm
Diamètre extérieur du câble	12,40 mm ±0,5 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC semi-rigide
Gaine extérieure, couleur	gris
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Résistance de la ligne	≤ 80 Ω/km (à 20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 20 MΩ*km (à 20 °C)
Rayon de courbure minimal, pose fixe	106 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	200 mm
Absence d'halogène	non
	CEI 60332-1-2 (conduite)

# CABLE-D50SUB/S/S/200/KONFEK/S - Câble



2305703

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305703>

Résistance à la propagation des flammes	VDE 0842, Partie 332-1-2 (conduite)
	CEI 60332-3-22 (conduite)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Résistance à l'huile	contre les projections occasionnelles (conduite)

Code couleur: Fil unique

blanc	D-SUB50 (1) = D-SUB50 (1)
marron	D-SUB50 (2) = D-SUB50 (2)
vert	D-SUB50 (3) = D-SUB50 (3)
jaune	D-SUB50 (4) = D-SUB50 (4)
gris	D-SUB50 (5) = D-SUB50 (5)
rose	D-SUB50 (6) = D-SUB50 (6)
bleu	D-SUB50 (7) = D-SUB50 (7)
rouge	D-SUB50 (8) = D-SUB50 (8)
noir	D-SUB50 (9) = D-SUB50 (9)
violet	D-SUB50 (10) = D-SUB50 (10)
gris-rose	D-SUB50 (11) = D-SUB50 (11)
rouge-bleu	D-SUB50 (12) = D-SUB50 (12)
blanc-vert	D-SUB50 (13) = D-SUB50 (13)
marron-vert	D-SUB50 (14) = D-SUB50 (14)
blanc-jaune	D-SUB50 (15) = D-SUB50 (15)
jaune-marron	D-SUB50 (16) = D-SUB50 (16)
blanc-gris	D-SUB50 (17) = D-SUB50 (17)
gris-marron	D-SUB50 (18) = D-SUB50 (18)
blanc-rose	D-SUB50 (19) = D-SUB50 (19)
rose-marron	D-SUB50 (20) = D-SUB50 (20)
blanc-bleu	D-SUB50 (21) = D-SUB50 (21)
marron-bleu	D-SUB50 (22) = D-SUB50 (22)
blanc-rouge	D-SUB50 (23) = D-SUB50 (23)
marron-rouge	D-SUB50 (24) = D-SUB50 (24)
blanc-noir	D-SUB50 (25) = D-SUB50 (25)
marron-noir	D-SUB50 (26) = D-SUB50 (26)
gris-vert	D-SUB50 (27) = D-SUB50 (27)
jaune-gris	D-SUB50 (28) = D-SUB50 (28)
rose-vert	D-SUB50 (29) = D-SUB50 (29)
jaune-rose	D-SUB50 (30) = D-SUB50 (30)
vert-bleu	D-SUB50 (31) = D-SUB50 (31)
jaune-bleu	D-SUB50 (32) = D-SUB50 (32)
vert-rouge	D-SUB50 (33) = D-SUB50 (33)
jaune-rouge	D-SUB50 (34) = D-SUB50 (34)
vert-noir	D-SUB50 (35) = D-SUB50 (35)
jaune-noir	D-SUB50 (36) = D-SUB50 (36)
gris-bleu	D-SUB50 (37) = D-SUB50 (37)

# CABLE-D50SUB/S/S/200/KONFEK/S - Câble



2305703

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305703>

rose-bleu	D-SUB50 (38) = D-SUB50 (38)
gris-rouge	D-SUB50 (39) = D-SUB50 (39)
rose-rouge	D-SUB50 (40) = D-SUB50 (40)
gris-noir	D-SUB50 (41) = D-SUB50 (41)
rose-noir	D-SUB50 (42) = D-SUB50 (42)
bleu-noir	D-SUB50 (43) = D-SUB50 (43)
rouge-noir	D-SUB50 (44) = D-SUB50 (44)
blanc-marron-noir	D-SUB50 (45) = D-SUB50 (45)
jaune-vert-noir	D-SUB50 (46) = D-SUB50 (46)
gris-rose-noir	D-SUB50 (47) = D-SUB50 (47)
bleu-rouge-noir	D-SUB50 (48) = D-SUB50 (48)
blanc-vert-noir	D-SUB50 (49) = D-SUB50 (49)
vert-marron-noir	D-SUB50 (50) = D-SUB50 (50)

## Caractéristiques de raccordement

### Raccordement 1

Connexion selon la norme	CEI 60807-2
	DIN 41652
Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB
Filetage vis	UNC 4-40
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	50
Couple de serrage	0,2 Nm
Cycles d'enfichage	> 200
Pas	2,77 mm

### Raccordement 2

Connexion selon la norme	CEI 60807-2
	DIN 41652
Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB
Filetage vis	UNC 4-40
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	50
Couple de serrage	0,2 Nm
Cycles d'enfichage	> 200
Pas	2,77 mm

## Remarques

Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
------------------------------------	--

## Dessins

Diagramme



(1) Déclassement : standard

(2) Déclassement : selon UL

# CABLE-D50SUB/S/S/200/KONFEK/S - Câble




2305703

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305703>


## Homologations


 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305703>

 <b>CSA</b> Identifiant de l'homologation: 70002966				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
keine				
	125 V	1 A	-	-

 <b>cUL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: E238705				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
keine				
	125 V	2 A	-	-

 <b>UL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: E238705				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
keine				
	125 V	2 A	-	-

 <b>EAC</b> Identifiant de l'homologation: RU*-DE.HB*35.B00385				
--	--	--	--	--

 <b>cULus Listed</b> Identifiant de l'homologation: E238705 V22/S5				
--	--	--	--	--

# CABLE-D50SUB/S/S/200/KONFEK/S - Câble



2305703

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305703>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
ECLASS-15.0	27242220

### ETIM

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(a)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	4adec9aa-6361-44fa-8557-8c85d8535370