

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Licence de pilote pour MMS Client version CEI 61850. Uniquement en association avec une licence d'exécution Visu+ valable, y compris connexion du pilote (Visu+ RT-D).

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Référence | 2404835 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRDADG |
| Product key | DRDADG |
| GTIN | 4055626457789 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 102,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 102,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 49119900 |
| Pays d'origine | DE |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|---------------|
| Type de produit | Visualisation |
|-----------------|---------------|

Propriétés du système

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Domaine d'application du logiciel | Visualisation |
|-----------------------------------|---------------|

Information de licence

| | |
|-----------------|-------------------|
| Type de licence | Licence de pilote |
|-----------------|-------------------|

Fonctionnalité

| | |
|------------------------|---|
| Fonctionnalité de base | Connexion à tous les serveurs MMS CEI 61850 en tant que client MMS CEI 61850. |
| Nombre de points E/S | 0 |

Configuration requise

| | |
|-----------------------------|---|
| Dispositifs de commande | Clavier, souris |
| Système d'exploitation | Windows® XP (SP3) |
| | Windows® Vista Business |
| | Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit) |
| | Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit) |
| | Windows® 8 Professional (32-Bit/64-Bit) |
| | Windows® 8 Enterprise (32-Bit/64-Bit) |
| | Windows® Server 2003 |
| | Windows® Server 2008 |
| Windows® Server 2008 R2 | |
| Windows® 10 (32-Bit/64-Bit) | |
| Disque dur | min. 1 Goctet(s) (recommandé : 2 Go) |
| Navigateurs supportés | Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
| Langues prises en charge | allemand, anglais, français, italien |
| Résolution d'écran | 1024 x 768 pixel(s) (XGA) |

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242502 |
| ECLASS-15.0 | 27242502 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001416 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43231500 |
|-------------|----------|

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr