

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Licence de pilote pour appareils compatibles LonWorks. Uniquement en association avec une licence d'exécution Visu+ valable y compris connexion du pilote (Visu+ RT-D).

Données commerciales

Référence	2404836
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	DRDADG
Product key	DRDADG
GTIN	4055626457796
Poids par pièce (emballage compris)	39,82 g
Poids par pièce (hors emballage)	39,82 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Visualisation
-----------------	---------------

Propriétés du système

Domaine d'application du logiciel	Visualisation
-----------------------------------	---------------

Information de licence

Type de licence	Licence de pilote
-----------------	-------------------

Fonctionnalité

Fonctionnalité de base	Connexion à tous les appareils compatibles LonWorks par protocole LonWorks.
Nombre de points E/S	0

Configuration requise

Dispositifs de commande	Clavier, souris
Système d'exploitation	Windows® XP (SP3)
	Windows® Vista Business
	Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8 Professional (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8 Enterprise (32-Bit/64-Bit)
	Windows® Server 2003
	Windows® Server 2008
Windows® Server 2008 R2	
Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)	
Disque dur	min. 1 Goctet(s) (recommandé : 2 Go)
Navigateurs supportés	Internet Explorer version 5.5 ou sup.
Langues prises en charge	allemand, anglais, français, italien
Résolution d'écran	1024 x 768 pixel(s) (XGA)

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0

27242502

ETIM

ETIM 9.0

EC001416

UNSPSC

UNSPSC 21.0

43231500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr