IFS-OPEN-END-DATACABLE - Câble de données

2320450

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320450

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble de données avec extrémités libres servant à la communication, par ex. entre un module de communication Phoenix Inline (IB IL RS UNI-PAC, 2700893) et des appareils Phoenix Contact équipés du port de données IFS 12 pôles, par exemple QUINT UPS-IQ ou TRIO UPS

Description du produit

Câble de données pour la communication entre les commandes en amont et l'alimentation secourue QUINT UPS-IQ

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	2320450
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CMU2Z9
Product key	CMU2Z9
GTIN	4046356746281
Poids par pièce (emballage compris)	86 g
Poids par pièce (hors emballage)	55 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Application	Communication avec alimentation secourue

Propriétés électriques

Tension d'isolement entrée / sortie	1,4 kV
Support de transmission	Cuivre
Taux de transmission	115200 bit/s

Caractéristiques de raccordement

Côté appareil

Type de raccordement	OPEN-END
Nombre de pôles	6
Remarques	série, RS232

Côté appareil

Type de raccordement	Port de données IFS

Câble/conducteur

Longueur du câble	2 m

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
Humidité de l'air max. admissible (service)	≤ 90 % (à 25 °C, sans condensation)

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320450

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.A*30.B00767

EAC-RoHS
Identifiant de lhomologation: RU*-DE*35.B.00385/20

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 10.0	EC003249

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	3c0c44db-a2ae-4039-b8a9-d8a641f2b6ea

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr