

RAD-PIG-RSMA/N-5 - Câble coaxial



2702140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702140>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration représente l'une des versions de l'article

Câble d'antenne, diamètre extérieur : 5 mm, conducteur intérieur : rigide, atténuation : 2,0 / 3,3 / 4,8 dB avec 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : N (mâle) -> RSMA (mâle), longueur du câble : 5 m, article successeur techniquement amélioré et sans plomb disponible : référence 1340137

Avantages

- Atténuation faible
- Résistant aux UV
- Pour l'extérieur

Données commerciales

Référence	2702140
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNC6A3
Product key	DNC6A3
GTIN	4046356988407
Poids par pièce (emballage compris)	250,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	214 g
Numéro du tarif douanier	85442000
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Câble coaxial
-----------------	---------------

Propriétés électriques

Plage de fréquence	0,3 GHz ... 6 GHz
Impédance	50 Ω

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	RSMA(m)
Type de raccordement	N(m)

Indications sur les matériaux

Gaine extérieure, matériau	PE
----------------------------	----

Câble/conducteur

Longueur du câble	5 m
Type	195
Diamètre extérieur du câble	4,95 mm
Gaine extérieure, matériau	PE
Gaine extérieure, coloris	noir
Rayon de flexion permanent	12,70 mm
868 / 900 MHz	2 dB
2,4 GHz	3,3 dB

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------------	------------------

RAD-PIG-RSMA/N-5 - Câble coaxial



2702140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702140>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 10.0	EC001682
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	8828a5b7-57ec-4ed8-97c5-8654b15b56b4