

PSD-S AE V15/1 - Élément acoustique



2700140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2700140>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module de sortie vocale, 24 V CC, max. 50 fichiers mp3 ou wav enregistrables, max. 15 fichiers sélectionnables, noir

Description du produit

Cet élément de signalisation acoustique est prévu comme partie intégrante d'une colonne modulaire de signaux. Selon vos besoins, vous pouvez réaliser une colonne de signaux avec n'importe quelle combinaison de cinq éléments de signalisation maximum. Vous pouvez configurer cinq éléments de signalisation optique maximum ou quatre éléments de signalisation optique et un élément de signalisation sonore. N'utilisez l'élément de signalisation sonore que comme élément de niveau supérieur. La liaison mécanique et électrique entre les éléments est réalisée par le biais d'une fermeture à baïonnette. Des éléments de raccordement à ressort ou vissé sont disponibles pour le raccordement électrique de la colonne de signaux. Des éléments de montage au sol ou sur tube sont disponibles pour le montage de la colonne de signaux. Notez que les colonnes de signaux PSD-S (diamètre 70 mm) ne sont pas compatibles mécaniquement avec les colonnes de signaux PSD-S 50 (diamètre 50 mm).

Avantages

- Signalisation multilingue grâce à la sortie vocale
- Possibilité d'enregistrer jusqu'à 50 fichiers mp3 ou wav
- Volume réglable par un logiciel de configuration
- Volume réglable par potentiomètre
- Possibilité de réduire le volume via jusqu'à deux câbles de commande
- Volume maximal 88 db(A)
- Indice de protection : IP65, monté

Données commerciales

Référence	2700140
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRL113
Product key	DRL113
GTIN	4046356491327
Poids par pièce (emballage compris)	296 g
Poids par pièce (hors emballage)	267,5 g
Numéro du tarif douanier	85318070
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

Propriétés du produit


Type de produit	Élément de signalisation
Gamme de produits	PSD-S
Éléments fournis	Câble USB, logiciel pour la configuration de l'élément de restitution vocale et manuel placé sur l'élément

Propriétés électriques

Généralités

Tension d'entrée	24 V DC \pm 10 %
Plage de tension nominale d'entrée	21,6 V DC ... 26,4 V DC
Courant d'appel maximum	max. 3 A (pour env. 2 ms)
Courant absorbé	typ. 30 mA (en mode stand-by) max. 400 mA (en cas de reproduction)
Durée d'enclenchement	100 %
Durée de vie électrique	min. 5 000 h
Type du signal acoustique	Sortie vocale (max. 15 fichiers contrôlables)
Volume	max. 88 dB

Dimensions

Dessin coté	
Hauteur	110 mm
Diamètre	71,5 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau	Polycarbonate PC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

PSD-S AE V15/1 - Élément acoustique



2700140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2700140>

Indice de protection	IP65, à l'état monté
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C

Montage

Type de montage	Montage par enfichage
Position de montage	indifférent

PSD-S AE V15/1 - Élément acoustique


2700140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2700140>



Dessins

Dessin coté



PSD-S AE V15/1 - Élément acoustique



2700140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2700140>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2700140>



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E123528

PSD-S AE V15/1 - Élément acoustique



2700140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2700140>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371237
ECLASS-15.0	27371237

ETIM

ETIM 10.0	EC001261
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	54db03e3-7a10-4bc2-a6c3-b73913072c52

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	24,115 kg CO2e
---------	----------------