PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Élément acoustique

2700141

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2700141

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Sirène, 7 tons, 24 V DC, max. 100 dB(A), sélection des tons via 3 lignes de signaux, noire

Description du produit

Cet élément de signalisation acoustique est prévu comme partie intégrante d'une colonne modulaire de signaux. Selon vos besoins, vous pouvez réaliser une colonne de signaux avec n'importe quelle combinaison de cinq éléments de signalisation maximum. Vous pouvez configurer cinq éléments de signalisation optique maximum ou quatre éléments de signalisation optique et un élément de signalisation sonore. N'utilisez l'élément de signalisation sonore que comme élément de niveau supérieur. La liaison mécanique et électrique entre les éléments est réalisée par le biais d'une fermeture à baïonnette. Des éléments de raccordement à ressort ou vissé sont disponibles pour le raccordement électrique de la colonne de signaux. Des éléments de montage au sol ou sur tube sont disponibles pour le montage de la colonne de signaux. Notez que les colonnes de signaux PSD-S (diamètre 70 mm) ne sont pas compatibles mécaniquement avec les colonnes de signaux PSD-S 50 (diamètre 50 mm).

Avantages

- Signalisation variable selon la situation grâce à la sirène polyphonique
- Sélection du son pouvant être télécommandée via trois lignes de signaux
- Volume réglable
- Indice de protection : IP65, monté

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	2700141
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRL113
Product key	DRL113

GTIN	4046356491334
Poids par pièce (emballage compris)	95,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	95,7 g
Numéro du tarif douanier	85318070
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit	Élément de signalisation
Gamme de produits	PSD-S

Propriétés électriques


Généralités

Tension d'entrée	24 V DC ±10 %
Plage de tension nominale d'entrée	21,6 V DC ... 26,4 V DC
Courant d'appel maximum	max. 500 mA
Courant absorbé	typ. 80 mA
Durée d'enclenchement	100 %
Durée de vie électrique	min. 5 000 h
Type du signal acoustique	Ton constant
	Tonalité à impulsions
Fréquence de signal	1 Hz (Tonalité à impulsions)
	20 Hz (Tonalité à impulsions)
	420 Hz (Tonalité à impulsions)
Fréquence sonore	1,6 kHz
	3,4 kHz
Nombre de tonalités	7 (Sélection de tonalité via 3 lignes de signaux)
Volume	max. 100 dB

Signalisation

Nombre de tonalités	7 (Sélection de tonalité via 3 lignes de signaux)

Dimensions

Dessin coté	
Hauteur	72 mm
Diamètre	70 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	noir (RAL 9005)
Matériau	Polycarbonate PC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP65, à l'état monté
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C

Montage

Type de montage	Montage par enfichage
Position de montage	indifférent

Dessins

Dessin coté



Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2700141

cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E123528

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371237
ECLASS-15.0	27371237

ETIM

ETIM 10.0	EC001261

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(a)-I, 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead titanium zirconium oxide(n° CAS: 12626-81-2)
	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	310962f9-b533-4306-b661-030e5688fa69

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	7,765 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr