

RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne



2702898

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702898>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Antenne omnidirectionnelle multibande avec protection anti-vandalisme pour le montage sur les armoires électriques, bande de fréquences : 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, gain : 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, indice de protection : IP68, résistance aux chocs : IK08, résistant aux produits de nettoyage, aux chocs et aux vibrations, raccordement : N (femelle)



Avantages

- Convient parfaitement aux applications mobiles à 2,4 GHz, 5 GHz ou 6 GHz
- Résistance aux produits de nettoyage
- Boîtier résistant aux chocs (IK08)
- Résistance aux chocs et aux vibrations

Données commerciales

Référence	2702898
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNN2Z1
Product key	DNN2Z1
GTIN	4055626378992
Poids par pièce (emballage compris)	228,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	232,5 g
Numéro du tarif douanier	85177100
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Antenne
Caractéristique de rayonnement	Omnidirectionnelle
Gain	6 dBi (2,4 GHz ... 2,5 GHz, en cas de montage sur une surface métallique)
	8 dBi (4,9 GHz ... 7,1 GHz, en cas de montage sur une surface métallique)
Angle d'ouverture à la verticale	25 ° (2,4 GHz ... 2,5 GHz)
	30 ° (4,9 GHz ... 7,1 GHz)
Angle d'ouverture à l'horizontale	360 °
Polarisation	linéaire, verticale

Propriétés électriques

Bande de fréquence	2,4 GHz
	5 GHz
	6 GHz
Plage de fréquence	2,4 GHz ... 2,5 GHz
	4,9 GHz ... 7,1 GHz
Impédance	50 Ω
Puissance max.	75,00 W
Taux d'ondes stationnaires VSWR dans le système 50 Ω	≤ 2,00

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	N (femelle)
----------------------	-------------

Dimensions

Hauteur	51 mm
Diamètre	92 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	ASA, acrylonitrile styrène acrylate
	Aluminium
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB

Câble/conducteur

Câble de raccordement	non
Résistance spéciale	Résistance aux produits de nettoyage

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Vitesse du vent	160 km/h

Homologations

Équipements électroniques sur véhicules ferroviaires

Choc (fonctionnement)	35g (EN 60068-2-27)
Vibration (fonctionnement)	24 h (EN 60068-2-64)

Normes et spécifications


Résistance spéciale	Résistance aux produits de nettoyage
Normes/prescriptions	EN 45545-2
	NF F16-101/102
Remarque	Protection incendie pour véhicules ferroviaires
Normes/prescriptions	EN 50155
Remarque	Application ferroviaire

Montage

Type de montage	Montage sur armoire électrique
Instructions de montage	Classe de protection IP68 pour un montage sur surface plane
	Accessoires requis
	Extérieur et intérieur

Dessins

Dessin schématique



Exemple de montage

2702898

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702898>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19070105
ECLASS-15.0	19070105

ETIM

ETIM 10.0	EC001698
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	10,714 kg CO2e
---------	----------------