

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET - Jeu de connecteurs



2707958

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2707958>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Le kit comprend l'embase MINICONNEC et le connecteur mâle à vis pour 6 x 3 pôles (18 pôles), coloris : vert



Données commerciales

Référence	2707958
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ACHADB
Product key	ACHADB
GTIN	4017918906115
Poids par pièce (emballage compris)	41,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	39,94 g
Numéro du tarif douanier	85366930
Pays d'origine	DE

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET - Jeu de connecteurs

2707958

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2707958>

Ce kit comprend

MSTBO 2,5/ 3-G1L - Embase de circuit imprimé

1861028

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1861028>



Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, nombre de connexions: 3, gamme d'articles: MSTBO 2,5/..-G1L, pas: 5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, Orientation du modèle d'enfichage: Orthogonale, verrouillage: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Article avec sortie de broche latérale gauche

MSTBO 2,5/ 3-G1R - Embase de circuit imprimé

1861031

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1861031>



Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, nombre de connexions: 3, gamme d'articles: MSTBO 2,5/..-G1R, pas: 5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, Orientation du modèle d'enfichage: Orthogonale, verrouillage: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Article avec sortie de broche latérale droite

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET - Jeu de connecteurs



2707958

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2707958>

MSTBT 2,5/ 3-ST - Connecteur pour C.I.

1779848

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1779848>



Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, nombre de connexions: 3, gamme d'articles: MSTBT 2,5/..-ST, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET - Jeu de connecteurs



2707958

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2707958>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu de connecteurs
Nombre de pôles	3
Pas	5 mm
Type de fixation	sans
Tracé brochage	Brochage linéaire

Propriétés électriques

Tension assignée (II/2)	400 V
Tension assignée (III/2)	320 V
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	4 kV
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2)	4 kV
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	4 kV

Dimensions

Pas	5 mm
-----	------

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	vert (RAL 6021)
Matériau isolant	PA
Matériau de surface du contact	Sn

Montage

Type de montage	Soudage
Tracé brochage	Brochage linéaire

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET - Jeu de connecteurs



2707958

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2707958>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET - Jeu de connecteurs



2707958

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2707958>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr