

IBS INBC METER/S - Câble installation pour bus interstation



2759870

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2759870>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Au mètre, Câble installation pour bus interstation, INTERBUS, blindé, PUR, vert RAL 6017, 9 fils (3 x 2 x 0,25 mm² + 3 x 1 mm²), coloris du fil: vert-jaune, blanc-brun, gris-rose, rouge, bleu, vert/jaune, ultra-souple, adaptée aux applications de soudage

Données commerciales

Référence	2759870
Conditionnement	1 m
Commande minimum	1 m
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF1LEA
Product key	AF1LEA
GTIN	4017918064020
Poids par pièce (emballage compris)	90,24 g
Poids par pièce (hors emballage)	90,24 g
Numéro du tarif douanier	85444995
Pays d'origine	DE

IBS INBC METER/S - Câble installation pour bus interstation



2759870

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2759870>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble interstation
Nombre de pôles	9

Propriétés électriques

Support de transmission	Cuivre
-------------------------	--------

Câble/conducteur

Nombre de pôles	9
Blindé	oui
Structure du conducteur	3 x 2 x 0,25 mm ² + 3 x 1 mm ²
Vitesse du signal	0,66 c
Structure du conducteur ligne de signal	32x 0,10 mm
Structure du conducteur alimentation en tension	56x 0,15 mm
Section de câble	3x 2x 0,25 mm ² (Données) 3x 1 mm ² (Alimentation)
Diamètre de fil avec isolant	1 mm (Données) 1,7 mm (Alimentation)
Diamètre extérieur du câble	7,70 mm +0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	vert RAL 6017
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PE
Fil, coloris	vert-jaune, blanc-brun, gris-rose, rouge, bleu, vert/jaune
Câblage par paire	2 fils par paire
Câblage total	3 paires et 3 fils en direction de l'âme
Résistance d'isolement	≥ 5 GΩ*km (Données) ≥ 5 GΩ*km (Alimentation)
Résistance de liaison	< 250,00 mΩ/m (pour 30 MHz)
Résistance de boucle	≤ 159,80 Ω/km (Données) ≤ 19,50 Ω/km (Alimentation)
Impédance caractéristique	110 Ω ±20 Ω (à 64 kHz) 95 Ω ±15 Ω (pour >1 MHz)
Capacité de la ligne	≤ 60 nF/km (à 800 Hz)
Tension nominale câble	250 V (Valeur de crête, par pour courants forts) 450 V (Alimentation)
Tension d'essai fil/fil	1500 V _{rms}
Tension d'essai fil/blindage	1000,00 V _{rms}
Rayon de courbure minimum, position fixe	7,5 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	15 x D
Rayon de courbure minimal, pose fixe	58 mm

IBS INBC METER/S - Câble installation pour bus interstation



2759870

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2759870>

Rayon de courbure minimal, pose souple	116 mm
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT)	≥ 61 dB (à 772 kHz)
	≥ 59 dB (pour 1 MHz)
	≥ 55 dB (pour 2 MHz)
	≥ 50 dB (pour 4 MHz)
	≥ 46 dB (pour 8 MHz)
	≥ 44 dB (pour 10 MHz)
	≥ 41 dB (pour 16 MHz)
	≥ 40 dB (pour 20 MHz)
Effet d'écran	≤ 10 dB/km (à 256 kHz)
	≤ 25 dB/km (à 772 kHz)
	≤ 28 dB/km (pour 1 MHz)
	≤ 69 dB/km (pour 4 MHz)
	≤ 12 dB/km (pour 10 MHz)
	≤ 15,5 dB/km (pour 16 MHz)
	≤ 17,2 dB/km (pour 20 MHz)
Résistance à la propagation des flammes	selon VDE 0472 Partie 804, Type de contrôle B
	selon CEI 60332-1
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
	-30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple)

IBS INBC METER/S - Câble installation pour bus interstation



2759870

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2759870>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2759870>



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00371

INTERBUS CLUB

Identifiant de l'homologation: 114/27.05.97

IBS INBC METER/S - Câble installation pour bus interstation



2759870

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2759870>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 10.0	EC003249
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

IBS INBC METER/S - Câble installation pour bus interstation



2759870

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2759870>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,214 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr