FL LCX 50-OHM-RSMA - Résistance de terminaison

2702702

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702702

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Résistance de terminaison 50 Ω, type de raccordement RSMA (mâle), pour le port d'antenne non utilisé d'un appareil WLAN, par ex. pour les applications à guide d'ondes de fuite.

Description du produit

La résistance de terminaison est vissée sur le port d'antenne non utilisé d'un appareil WLAN, par exemple pour les applications à guide d'ondes de fuite. Le raccordement est ainsi fermé correctement en termes d'impédance et toute émission indésirable est évitée.

Données commerciales

Référence	2702702
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNN2Z3
Product key	DNN2Z3
GTIN	4055626299211
Poids par pièce (emballage compris)	7,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,5 g
Numéro du tarif douanier	85332100
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit	Résistance de terminaison

Propriétés électriques

Plage de fréquence	0 GHz ... 6 GHz
Impédance	50 Ω

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	RSMA (mâle)

Dimensions

Longueur	17,4 mm
Diamètre	8 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	couleur laiton

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	0b9a643f-6d2b-4037-b7b4-ff64eb9606fa

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,239 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr