# UEGM 25 - Boîtier électronique

2792015

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2792015

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration montre la version UEGM 22,5

Boîtier pour l'électronique, pour un C.I., entièrement équipé de 3 connexions à vis ou 6 à languettes pour clips de chaque côté

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 2792015 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | ACHCCB |
| Product key | ACHCCB |
| GTIN | 4017918072520 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 57,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 57,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Boîtier complet |
| Type de boîtier | Boîtier |
| Type de boîtier | Boîtier basique |
| Série de boîtiers | UEGM |
| Gamme de produits | UEGM 25 |
| Type | Raccordement intégrée, boîtier fermé |
| Nombre de pôles | 6 |
| Pas | 5 mm |
| Nombre de rangées | 1 |
| Ouverture de ventilation disponible | non |
| Tracé brochage | Brochage linéaire |


### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale $U_N$ | 500 V (Les valeurs de l'intensité et de la tension varient en fonction de la conception du C.I.) |
| Intensité nominale $I_N$ | 10 A |

### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Raccordement vissé |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dessin coté |  |
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur de montage | 85,5 mm |
| Hauteur NS 35/7,5 | 85,5 mm |
| Profondeur | 79 mm |
| Longueur | 79 mm |
| Pas | 5 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Matériau Boîtier | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C |

## Montage


| | |
|---|---|
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Tracé brochage | Brochage linéaire |

## Dessins

Dessin coté




Dessin coté





UEGM 25... et UEGM 27,5-SMD avec 1 C.I., 6 ou 12 pôles (FS/FS)


Dessin coté



Dessin éclaté



Dessin schématique



## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2792015

**cULus Recognized**
Identifiant de lhomologation: E60425-19770427

| | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| B | | | | |
| | 300 V | 10 A | 30 - 12 | - |
| D | | | | |
| | 300 V | 10 A | 30 - 12 | - |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27190501 |
| ECLASS-15.0 | 27190501 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001031 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,324 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr