

RAD-900-IFS-AU - Module radio



2702878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702878>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Emetteur/récepteur radio Radioline 900 MHz à interface RS-232/485, extensible via des modules d'E/S, raccordement d'antenne RSMA (femelle), réseaux point à point, en étoile et maillé de jusqu'à 250 stations, portée maximum de 32 km (avec vue dégagée), utilisation en Australie

Description du produit

Radioline est le nouveau système radio pour installations étendues. Particularités : un seul tour de molette permet d'attribuer simplement les entrées et sorties – sans programmation. Radioline transmet aussi bien les signaux d'E/S (mode E/S) que les données série (mode série) et permet donc une utilisation polyvalente. Autre possibilité, les signaux d'E/S peuvent être directement reliés aux commandes via le protocole Modbus (mode PLC/Modbus RTU).

Par ailleurs, vous pouvez réaliser différentes structures de réseau : de la simple connexion point à point aux réseaux maillés complexes. Grâce à la nouvelle technologie radio Trusted Wireless, Radioline est le meilleur choix pour les utilisations industrielles.

Avantages

- Réseaux maillés jusqu'à 250 équipements
- Haute fiabilité grâce à la technologie Trusted Wireless (cryptage AES, saut de fréquence et gestion de coexistence)
- Mise en service simple et rapide sans programmation
- Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
- Portée de plusieurs kilomètres par débit réglable de l'interface radio
- Interface RS-232/RS-485 intégrée



Données commerciales

Référence	2702878
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNC611

RAD-900-IFS-AU - Module radio

2702878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702878>



Product key	DNC611
GTIN	4055626449265
Poids par pièce (emballage compris)	317 g
Poids par pièce (hors emballage)	314 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Remarques

Restriction commerciale

Remarque CE	Les produits sont exclusivement proposés à l'export en-dehors de l'espace économique européen.
-------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Module radio
Mode de fonctionnement	Mode PLC/Modbus RTU Dual (Activation et configuration par le logiciel PSI-CONF)

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Protection contre les transitoires	oui
------------------------------------	-----

Alimentation

Tension d'alimentation	24 V DC
Plage de tension d'alimentation	10,8 V DC ... 30,5 V DC
Courant max. absorbé	328 mA (pour 24 V DC)
Consommation de puissance	8,4 W (Valeur max., 30 dBm)

Données de sortie

Numérique

Dénomination sortie	Sortie de relais de liaison radio
Nombre de sorties	1
Type de contact	Inverseur
Matériau des contacts	PdRu, plaqué or
Tension de commutation maximale	30 V AC/DC
Courant de commutation maximal	500 mA
Durée de vie en service électrique	5x 10 ⁵ cycles de commutation pour 0,5 A et 30 V DC

Analogique

Dénomination sortie	Sortie de tension RSSI
Nombre de sorties	1
Signal de sortie tension	0 V ... 3 V

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	7 mm
Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	2,5 mm ²

RAD-900-IFS-AU - Module radio

2702878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702878>



Section de conducteur souple min.	0,2 mm²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm²
Section du conducteur AWG min.	24
Section du conducteur AWG max.	14

Interfaces

Radio

Portée	≤ 32 km (La portée peut être nettement supérieure ou inférieure et dépend de l'environnement, de la technologie d'antenne et du produit mis en œuvre)
--------	---

Série: RS-232

Débit de données	300 bit/s / 600 bit/s / 1,2 kbit/s / 2,4 kbit/s / 4,8 kbit/s / 9,6 kbit/s / 19,2 kbit/s / 38,4 kbit/s / 57,6 kbit/s / 93,75 kbit/s / 115,2 kbit/s
Type de raccordement	Borne à vis enfichable MINICONNEC Connecteur femelle SUB-D 9
Technologie de raccordement	3 fils

Série: RS-485

Débit de données	300 bit/s / 600 bit/s / 1,2 kbit/s / 2,4 kbit/s / 4,8 kbit/s / 9,6 kbit/s / 19,2 kbit/s / 38,4 kbit/s / 57,6 kbit/s / 93,75 kbit/s / 115,2 kbit/s / 187,5 kbit/s
Type de raccordement	Borne à vis enfichable MINICONNEC
Technologie de raccordement	2 fils
Résistance terminale	390 Ω (activable via les DIP switch) 150 Ω (activable via les DIP switch) 390 Ω (activable via les DIP switch)

Radio

Description de l'interface	Trusted Wireless
Direction	Bidirectionnel
Fréquence	900 MHz
Plage de fréquence	915 MHz ... 928 MHz
Puissance d'émission	max. 1 W (réglable)
Débit de données	16 kbit/s (réglable) 125 kbit/s (réglable) 250 kbit/s (réglable)
Sensibilité minimale du récepteur	-112 dBm (16 kbps) -105 dBm (125 kbit/s) -102 dBm (250 kbps)
Mode de raccordement de l'antenne	RSMA (femelle)
Sécurité	Codage de données 128 bits

Fonctions

Homologations radio	Australie Nouvelle-Zélande Australie (RCM)
---------------------	--

RAD-900-IFS-AU - Module radio

2702878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702878>



Prise en charge du pays respectif	Brésil (ANATEL, ID: 06373-19-06497)
	Nouvelle-Zélande (RCM)


Wireless

Bande de fréquence	900 MHz
Norme de télécommunication	Trusted Wireless

Signalisation

Affichage d'état	LED tension d'alimentation, PWR (verte)
	LED verte (communication de bus, DAT)
	LED erreur périphérique, ERR (rouge)
	LED 3 x verte, 1 x jaune (affichage de la qualité de réception, graphique à barres, RSSI))
	LED verte (données de réception, RX)
	LED verte (données d'émission, TX)

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	35 mm
Hauteur	116 mm
Profondeur	114,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA 6.6-FR

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C
	-40 °F ... 158 °F
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
	-40 °F ... 185 °F
Altitude	2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	20 % ... 85 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	20 % ... 85 %
Choc	16g, 11 ms
Vibrations (service)	selon CEI 60068-2-6 : 5g, 10 Hz ... 150 Hz

RAD-900-IFS-AU - Module radio

2702878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702878>



Homologations

Conformité/homologations

Conformité	RCM
------------	-----

Données CEM

Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM 2004/108/CE
---------------------------------	---

Émissions parasites

Normes / Spécifications	EN 55011 Class B
-------------------------	------------------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Instructions de montage	sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715
Position de montage	indifférent
Type de rail DIN utilisable	Rail DIN : 35 mm


RAD-900-IFS-AU - Module radio

2702878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702878>



Dessins




RAD-900-IFS-AU - Module radio

2702878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702878>



Schéma fonctionnel



RAD-900-IFS-AU - Module radio

2702878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702878>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702878>

ANATEL

Identifiant de l'homologation: 06373-19-06497

RAD-900-IFS-AU - Module radio

2702878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702878>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19170501
ECLASS-15.0	19170501

ETIM

ETIM 10.0	EC000816
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------