

PSM-SET-FSMA/4-KT - Connecteur pour fibres optiques



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2799720>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, MM, matériau: Métal, sortie du câble: droit



Connecteur FSMA

Avantages

- Adapté à une confection ou à une réparation facile et rapide sur le terrain
- Sans coller ni polir
- Utilisation flexible grâce à des connecteurs réutilisables
- Excellentes propriétés de transmission
- Connecteur robuste

Données commerciales

Référence	2799720
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNIAA
Product key	ABNIAA
GTIN	4017918156053
Poids par pièce (emballage compris)	33,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	27,2 g
Numéro du tarif douanier	85367000
Pays d'origine	PL

PSM-SET-FSMA/4-KT - Connecteur pour fibres optiques



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2799720>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur FO (côté câble)
Type	FSMA
Nombre de pôles	2
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Atténuation	< 1,5 dB (Atténuation d'insertion)
Support de transmission	FO
Propriétés de transmission (catégorie)	MM

Dimensions

Caractéristiques mécaniques

Diamètre embout	3,20 mm
-----------------	---------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Métal

Câble/conducteur

Type	Fibres à revêtement plastique
Diamètre extérieur du câble	2,2 mm ... 2,2 mm
Fils, diamètre	2,2 mm
Résistance à l'huile	oui
Résistance à la propagation des flammes	oui

Câble fibre optique

Fibre	980/1000 µm
Type de fibre	POF

Valeurs caractéristiques

Atténuation	< 1,5 dB (Atténuation d'insertion)
-------------	------------------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C

PSM-SET-FSMA/4-KT - Connecteur pour fibres optiques



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2799720>

Température ambiante (montage)	0 °C ... 50 °C
Résistance à l'huile	oui

Normes et spécifications

Résistance à la propagation des flammes	oui
Résistance à l'huile	oui

Montage

Type de montage	À confectionner sur le terrain
-----------------	--------------------------------

PSM-SET-FSMA/4-KT - Connecteur pour fibres optiques



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2799720>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 10.0	EC001122
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

PSM-SET-FSMA/4-KT - Connecteur pour fibres optiques



2799720

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2799720>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr