

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET - Jeu de connecteurs



2707958

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2707958>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Le kit comprend l'embase MINICONNEC et le connecteur mâle à vis pour 6 x 3 pôles (18 pôles), coloris : vert



Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Référence | 2707958 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | ACHADB |
| Product key | ACHADB |
| GTIN | 4017918906115 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 41,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 39,94 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366930 |
| Pays d'origine | DE |

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET - Jeu de connecteurs

2707958

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2707958>

Ce kit comprend

MSTBO 2,5/ 3-G1L - Embase de circuit imprimé

1861028

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1861028>



Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, nombre de connexions: 3, gamme d'articles: MSTBO 2,5/..-G1L, pas: 5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, Orientation du modèle d'enfichage: Orthogonale, verrouillage: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Article avec sortie de broche latérale gauche

MSTBO 2,5/ 3-G1R - Embase de circuit imprimé

1861031

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1861031>



Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, nombre de connexions: 3, gamme d'articles: MSTBO 2,5/..-G1R, pas: 5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, Orientation du modèle d'enfichage: Orthogonale, verrouillage: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Article avec sortie de broche latérale droite

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET - Jeu de connecteurs



2707958

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2707958>

MSTBT 2,5/ 3-ST - Connecteur pour C.I.

1779848

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1779848>



Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, nombre de connexions: 3, gamme d'articles: MSTBT 2,5/..-ST, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET - Jeu de connecteurs



2707958

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2707958>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|------------------|--------------------|
| Type de produit | Jeu de connecteurs |
| Nombre de pôles | 3 |
| Pas | 5 mm |
| Type de fixation | sans |
| Tracé brochage | Brochage linéaire |

Propriétés électriques

| | |
|---|-------|
| Tension assignée (II/2) | 400 V |
| Tension assignée (III/2) | 320 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 4 kV |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 4 kV |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 4 kV |

Dimensions

| | |
|-----|------|
| Pas | 5 mm |
|-----|------|

Indications sur les matériaux

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Matériau isolant | PA |
| Matériau de surface du contact | Sn |

Montage

| | |
|-----------------|-------------------|
| Type de montage | Soudage |
| Tracé brochage | Brochage linéaire |

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET - Jeu de connecteurs



2707958

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2707958>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002637 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %