
IBS SUPI 3 OPC - Composant de communication esclave

2746980

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2746980

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Composant de communication esclave, TQFP 64 (avec bloc cuivre), INTERBUS, Mise en œuvre de l'interface, 4 octets en interne, possibilité d'extension externe jusqu'à 64 octets, Interface MFP, E/S tout-ou-rien (2-8 entrées/sorties, 16 entrées/16 sorties), interface maître SPI (couplage série direct sur convertisseur A/N / N/A) et interface microprocesseur série

Données commerciales

Référence	2746980
Conditionnement	90 Unité(s)
Commande minimum	90 Unité(s)
Clé de vente	DRECAA
Product key	DRECAA
GTIN	4017918169459
Poids par pièce (emballage compris)	5,92 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,882 g
Numéro du tarif douanier	85423990
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit	Puce de protocole
Type	TQFP 64 (avec bloc cuivre)

Propriétés du système

Module

Longueur de données interne	4 octets en interne, possibilité d'extension externe jusqu'à 64 octets

Propriétés électriques

Tension d'alimentation IC	5 V DC ±10 % (DC)

Alimentation

Courant absorbé typique	40 mA (sans régulation analogique)

Interfaces

Interface utilisateur	Interface MFP, E/S tout-ou-rien (2-8 entrées/sorties, 16 entrées/16 sorties), interface maître SPI (couplage série direct sur convertisseur A/N / N/A) et interface microprocesseur série

INTERBUS

Type de raccordement	Bus interstation/bus local ou bus interstation avec F.O.
Protocole	INTERBUS

Dimensions

Largeur	14 mm
Hauteur	1,2 mm
Profondeur	14 mm
Longueur	14 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP00
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (fonctionnement avec max. 75 % d'humidité relative)
Température ambiante (stockage/transport)	5 °C ... 30 °C (à max. 60 %)

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242605
ECLASS-15.0	27242605

ETIM

ETIM 10.0	EC001601

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,855 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr