IBS EINBC METER - Câble hybride

2752107

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2752107

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Câble hybride INTERBUS pour le bus interstation d'installation élargi



Données commerciales

Référence	2752107
Conditionnement	1 m
Commande minimum	1 m
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF1LEA
Product key	AF1LEA
GTIN	4017918101831
Poids par pièce (emballage compris)	150 g
Poids par pièce (hors emballage)	150 g
Numéro du tarif douanier	85444993
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble interstation

Propriétés électriques

Support de transmission	Cuivre

Câble/conducteur

Nombre de pôles	9
Blindé	oui
Structure du conducteur ligne de signal	32x 0,10 mm
AWG ligne de signaux	24
Structure du conducteur alimentation en tension	192x 0,10 mm
AWG alimentation en tension	16
Section de câble	3x 2x 0,25 mm² (Données)
	3x 1,5 mm² (Alimentation)
Diamètre extérieur du câble	10,20 mm ±0,3 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	gris RAL 7001
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Matériau isolant de fil	PETP
Câblage par paire	2 fils par paire
Type de blindage de paire	Tresse en fils de cuivre étamés, couverture environ 85 %
Câblage total	3 paires et 3 fils en direction de l'âme
Résistance d'isolement	≥ 20 MΩ*km
Tension nominale câble	350 V (Données)
	500 V (Alimentation)
Tension d'essai fil/fil	2000 V
Tension d'essai fil/blindage	1000,00 V
Rayon de courbure minimum, position fixe	6 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	10 x D
Rayon de courbure minimal, pose fixe	60 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	100 mm
Résistance à l'huile	selon VDE 0472 partie 803
Propriétés particulières	Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants
Température ambiante (fonctionnement)	-50 °C ... 90 °C (câble, pose fixe)
	-30 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2752107

EAC-RoHS
Identifiant de lhomologation: RU D-DE.HB35.B.00371

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 10.0	EC003249

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,267 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr