

VAL-MS 500 ST - Fiche parafoudre type 2



2807609

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2807609>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fiche de protection antisurtension de type 2, avec varistance haute performance pour embase VAL-MS, surveillance thermique, signalisation optique de défaut. Version : 500 V AC

Avantages

- Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
- Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
- Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
- Grand domaine d'utilisation avec des tensions nominales variées
- Une modularité élevée permet des solutions adaptées aux applications

Données commerciales

Référence	2807609
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CL1321
Product key	CL1321
GTIN	4017918075293
Poids par pièce (emballage compris)	61,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	60,34 g
Numéro du tarif douanier	85363010
Pays d'origine	DE

VAL-MS 500 ST - Fiche parafoudre type 2



2807609

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2807609>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Utilisation dans les applications DC sur demande
-------------------------	--

Généralités

Remarque	Pour toutes les installations basse tension entre L-N et L-PEN. Ne peut être intégré à des systèmes IT entre L-PE que si le corps des équipements électriques de l'installation basse tension sont raccordés à l'installation de mise à la terre de la station de transformation. (mise à la terre commune de la station de transformation haute tension et des corps de l'installation des consommateurs basse tension. $R_E = R_A$ selon CEI 60364-4-442 / VDE 0100-442 figure 44D / exemple a)
----------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur de rechange
Gamme de produits	VALVETRAB MS
Classe d'essai CEI	II T2
Types EN	T2
Système d'alimentation CEI	TN IT
Type	Module pour profilés enfichables en deux parties
Écart avec les parties actives et mises à la terre	5 mm
Nombre de pôles	1
Message protection antisurtension défectueuse	optique
Parafoudre contrôlable avec CHECKMASTER à partir de la révision de logiciel :	à partir rév. logiciel 1.10
Nombre de ports	One

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Fréquence nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------------	---------------

Caractéristiques de raccordement


Type de raccordement	enfichable
----------------------	------------

Dimensions

VAL-MS 500 ST - Fiche parafoudre type 2

2807609

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2807609>

Dessin coté	
Largeur	17,5 mm
Hauteur	52,4 mm
Profondeur	55,3 mm
Graduation	1 UL

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Valeur CTI du matériau	600
Matériau isolant	PA 6.6
Groupe de matériaux	I
Matériau du boîtier	PA 6.6

Circuit de protection

Circuits de protection	L-PE
	L-PEN
Sens de l'action	1L-N/PE
Tension nominale U_N	400/690 V AC (TN)
	500 V AC (IT)
Fréquence nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Tension permanente maximale UC	600 V AC
Courant résiduel I_{PE}	$\leq 0,45$ mA
Consommation de puissance en veille P_C	≤ 250 mVA
Courant nom. de décharge I_n (8/20) μ s.	15 kA
Courant de décharge maximal I_{max} (8/20) μ s	30 kA
Courant de court-circuit assigné I_{SCCR}	25 kA
Niveau de protection en tension U_p	$\leq 2,7$ kV
Tension résiduelle U_{res}	$\leq 2,7$ kV (pour I_n)
	$\leq 2,5$ kV (pour 10 kA)
	$\leq 2,3$ kV (à 5 kA)
	$\leq 2,2$ kV (pour 3 kA)
Réponse au TOV pour U_T	690 V AC (5 s / mode résistance)
	762 V AC (120 min / mode résistance)
Temps de réponse t_A	≤ 25 ns
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation	125 A (gG)

Conditions environnementales et de durée de vie

VAL-MS 500 ST - Fiche parafoudre type 2



2807609

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2807609>

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m (amsl)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %
Choc (fonctionnement)	25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibration (fonctionnement)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Homologations

Spécifications UL

Tension maximale permanente (MCOV L-N)	600 V AC
Courant nominal de décharge I_n (L-N)	10 kA
Circuits de protection	L-N
Tension nominale	500 V AC
Système de distribution d'énergie	Single phase
Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension limite mesurée MLV (L-N)	2370 V
Type SPD	4CA

Normes et spécifications

Normes/précriptions	CEI 61643-11
Remarque	2011
Normes/précriptions	EN 61643-11
Remarque	2012

Montage

Type de montage	sur embase
-----------------	------------

VAL-MS 500 ST - Fiche parafoudre type 2

2807609

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2807609>



Dessins

Dessin coté




Schéma de connexion



VAL-MS 500 ST - Fiche parafoudre type 2



2807609

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2807609>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2807609>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 330181



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 330181



IECEE CB Scheme

Identifiant de l'homologation: AT 2905/M1

CCA

Identifiant de l'homologation: NTR-AT 1947-A



KEMA-KEUR

Identifiant de l'homologation: 71-148002



DNV GL

Identifiant de l'homologation: TAE000041M



CSA

Identifiant de l'homologation: 13631



ÖVE

Identifiant de l'homologation: 18583-001-17

UAE-RoHS

Identifiant de l'homologation: 22-09-51251



ÖVE

Identifiant de l'homologation: 18583-001-18

VAL-MS 500 ST - Fiche parafoudre type 2



2807609

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2807609>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 10.0	EC002496
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-MS 500 ST - Fiche parafoudre type 2



2807609

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2807609>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,714 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr