UEGH 25 - Boîtier électronique

2757115

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2757115

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'figure montre la version
UEGH 22,5

Boîtier pour l'électronique, deux étages, entièrement équipé de 6 connexions à vis de chaque côté, pour un C.I.

Données commerciales

Référence	2757115
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ACHCCD
Product key	ACHCCD
GTIN	4017918108021
Poids par pièce (emballage compris)	78,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	78,9 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier complet
Type de boîtier	Boîtier complet
Série de boîtiers	UEGH
Gamme de produits	UEGH
Type	Raccordement intégrée, boîtier fermé
Nombre de pôles	12
Pas	5 mm
Nombre de rangées	2
Ouverture de ventilation disponible	non
Tracé brochage	Brochage linéaire

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	500 V
Intensité nominale I_N	10 A

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé

Dimensions

Largeur	25 mm
Hauteur de montage	106,7 mm
Hauteur NS 35/7,5	106,7 mm
Profondeur	79 mm
Longueur	79 mm
Pas	5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	vert (RAL 6021)
Matériau Boîtier	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C

Montage

Type de montage	Soudage
Tracé brochage	Brochage linéaire

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2757115

cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-19770427

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190501
ECLASS-15.0	27190501

ETIM

ETIM 10.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,516 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr