

# UEGH 25 - Boîtier électronique

2757115

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2757115>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier pour l'électronique, deux étages, entièrement équipé de 6 connexions à vis de chaque côté, pour un C.I.

L'figure montre la version  
UEGH 22,5

## Données commerciales

Référence	2757115
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ACHCCD
Product key	ACHCCD
GTIN	4017918108021
Poids par pièce (emballage compris)	78,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	78,9 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier complet
Type de boîtier	Boîtier complet
Série de boîtiers	UEGH
Gamme de produits	UEGH
Type	Raccordement intégrée, boîtier fermé
Nombre de pôles	12
Pas	5 mm
Nombre de rangées	2
Ouverture de ventilation disponible	non
Tracé brochage	Brochage linéaire

### Propriétés électriques

Tension nominale $U_N$	500 V
Intensité nominale $I_N$	10 A

### Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
----------------------	--------------------

### Dimensions

Largeur	25 mm
Hauteur de montage	106,7 mm
Hauteur NS 35/7,5	106,7 mm
Profondeur	79 mm
Longueur	79 mm
Pas	5 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	vert (RAL 6021)
Matériau Boîtier	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Qualité de surface	non traité

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C
---------------------------------------	-------------------

### Montage

Type de montage	Soudage
Tracé brochage	Brochage linéaire

# UEGH 25 - Boîtier électronique


2757115

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2757115>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2757115>

 <b>cULus Recognized</b> Identifiant de l'homologation: E60425-19770427				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
B	300 V	10 A	30 - 12	-
D	300 V	10 A	30 - 12	-

# UEGH 25 - Boîtier électronique



2757115

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2757115>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190501
ECLASS-15.0	27190501

### ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %