

EG 45-AE/ABS GN - Partie supérieure du boîtier




2764409

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2764409>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Boîtier, Cache, pour raccordement d'un côté, largeur: 45 mm, hauteur: 75 mm, coloris: vert (similaire à RAL 6021)



L'illustration représente l'une des versions de l'article

Avantages

- Montage sans outil

Données commerciales


Référence	2764409
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ACHCGA
Product key	ACHCGA
GTIN	4017918065997
Poids par pièce (emballage compris)	15,02 g
Poids par pièce (hors emballage)	12,47 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Partie supérieure du boîtier
Type de boîtier	Boîtier
Série de boîtiers	EG
Gamme de produits	EG...A
Nombre de pôles	16
Nombre (Ouvertures de raccordement)	1
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	45 mm
Hauteur	75 mm

Conception de circuits imprimés

Épaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------------	-------------------

Indications sur les matériaux

Couleur (Partie supérieure du boîtier)	vert (RAL 6021)
Matériau Partie supérieure du boîtier	ABS
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 80 °C

Indications concernant le circuit imprimé

Épaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------------	-------------------

Montage

Type de montage	Encliqueter
-----------------	-------------

EG 45-AE/ABS GN - Partie supérieure du boîtier


2764409


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2764409>




Dessins

Dessin coté






Côté équipement, en cas d'utilisation de la partie supérieure à 2 étages



est valable pour les C.I. 1, 3, 5 et 6, voir dessin éclaté




est valable pour les C.I. 7 et 12, voir dessin éclaté


EG 45-AE/ABS GN - Partie supérieure du boîtier

2764409


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2764409>



valable pour le C.I. 10, voir dessin éclaté



valable pour le C.I. 13



valable pour le C.I. 14

EG 45-AE/ABS GN - Partie supérieure du boîtier



2764409

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2764409>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2764409>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E240868

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,055 kg CO2e
---------	---------------