
CT 10-TL - Barrette de sectionnement

2765356

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2765356

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Barrette de sectionnement LSA-PLUS, pour recevoir les modules de protection CTM et CT 10. Version : 10 paires de fils, cote A : 124 mm.

Avantages

- Encombrement réduit grâce au design compact
- Possibilités d'utilisation flexibles avec une fiche de protection modulaire
- Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties

Données commerciales

Référence	2765356
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	CL321Z
Product key	CL321Z
GTIN	4017918066253
Poids par pièce (emballage compris)	61,21 g
Poids par pièce (hors emballage)	56,96 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques


Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
Gamme de produits	COMTRAB
Type	Module LSA-PLUS
Message protection antisurtension défectueuse	aucun

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement autodénudant

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	124 mm
Hauteur	22 mm
Profondeur	53 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
	blanc (RAL 9010)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non

Circuit de protection


Message protection antisurtension défectueuse	aucun

Montage

Type de montage	sur étrier de montage LSA-PLUS

Dessins

Dessin coté



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171503
ECLASS-15.0	27171503

ETIM

ETIM 10.0	EC001466

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr